

## MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



- 采用 PVC、聚四氟乙烯 (PTFE) 和硅胶绝缘的柔性实心导线
- 刀口的特殊构造保证导线无损
- 无需单独拼接每根导线
- 易于更换的刀片插芯
- 全部插芯装入一个外壳内
- 刀片盒中的导杆有助于正确定位刀具内的导线

## 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 附件, 刀具组                    |
| 订货号        | <a href="#">9003640000</a> |
| 类型         | MEHA KP SW M-D-SPX         |
| GTIN (EAN) | 4008 190020507             |
| 数量         | 1 items                    |

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 16 mm   | 深度 (英寸) | 0.6299 inch |
| 高度 | 11.5 mm | 高度 (英寸) | 0.4528 inch |
| 宽度 | 26 mm   | 宽度 (英寸) | 1.0236 inch |
| 长度 | 26 mm   | 长度 (英寸) | 1.0236 inch |
| 净重 | 3.68 g  |         |             |

环保产品合规

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态  | 不受影响                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

PW6 技术数据

|      |  |
|------|--|
| 物品描述 | 适用于 Mini-Duro-Stripax 的刀具套装, 最小适用 AWG18, 适用于PTFE材料 |
|------|--|

剥线工具

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| 电缆类型   | 特殊绝缘的导线 | 导线最大直径 | 1.21 mm |
| 导线最小直径 | 1 mm    | 最大剥线长度 | 7 mm    |
| 最小剥线长度 | 3 mm    | 颜色编码   | 黑色      |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001509    | ETIM 9.0    | EC001509    |
| ETIM 10.0   | EC001509    | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 |             |             |