

M-D-STRIPAX AWG 20+22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 采用 PVC、聚四氟乙烯 (PTFE) 和硅胶绝缘的柔性实心导线
- 刀口的特殊构造保证导线无损
- 无需单独拼接每根导线
- 易于更换的刀片插芯
- 全部插芯装入一个外壳内
- 刀片盒中的导杆有助于正确定位刀具内的导线

通用订货数据

版本	工具, 剥线及切割工具
订货号	9003730000
类型	M-D-STRIPAX AWG 20+22
GTIN (EAN)	4008190102012
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2022-03-01T00:00:00+01:00
替代产品	MEHA KP BL M-D-SPX

M-D-STRIPAX AWG 20+22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	16 mm	深度 (英寸)	0.6299 inch
高度	135 mm	高度 (英寸)	5.3149 inch
宽度	82 mm	宽度 (英寸)	3.2283 inch
净重	96.28 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	剥线工具, 用于PTFE, 至 AWG20
------	--------------------------

剥线工具

电缆类型	特殊绝缘的导线	导线最大直径	0.92 mm
导线最小直径	0.88 mm	剥线范围 AWG, 最大	20 AWG
剥线范围 AWG, 最小	20 AWG	最大剥线长度	7 mm

分类

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX AWG 20+22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用举例



M-D-STRIPAX AWG 20+22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 采用 PVC、聚四氟乙烯 (PTFE) 和硅胶绝缘的柔性实心导线
- 刀口的特殊构造保证导线无损
- 无需单独拼接每根导线
- 易于更换的刀片插芯
- 全部插芯装入一个外壳内
- 刀片盒中的导杆有助于正确定位刀具内的导线

通用订货数据

类型	MEHA KP GE M-D-SPX	版本
订货号	9003600000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4008190140274	
数量	1 ST	
类型	MEHA KP RT M-D-SPX	版本
订货号	9003610000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4008190058272	
数量	1 ST	
类型	MEHA KP GN M-D-SPX	版本
订货号	9003620000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4008190130527	
数量	1 ST	
类型	MEHA KP BL M-D-SPX	版本
订货号	9003630000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4008190094256	
数量	1 ST	
类型	MEHA KP SW M-D-SPX	版本
订货号	9003640000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4008190020507	
数量	1 ST	
类型	MEHA KP WS M-D-SPX	版本
订货号	9006970000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4032248363711	
数量	1 ST	