

**M-D-STRIPAX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



- 带直径 1 mm 的内导线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 在剥线后夹紧爪会自动打开

**通用订货数据**

版本	工具, 剥线及切割工具
订货号	<a href="#">9003750000</a>
类型	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2025-11-29T00:00:00+01:00

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	16 mm	深度 (英寸)	0.6299 inch
高度	135 mm	高度 (英寸)	5.3149 inch
宽度	82 mm	宽度 (英寸)	3.2283 inch
净重	96.73 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## PW6 技术数据

物品描述	剥线工具, 适用于光缆
------	-------------

## 剥线工具

电缆类型	POF 导线, 带有 1 mm 的内导线	导线最大直径	1 mm
剥线范围 AWG, 最大	18 AWG	最大剥线长度	7.5 mm
颜色编码	灰色	最大压接面积	0.78 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## M-D-STRIPAX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 配件 / 替换零件



- 带直径 1 mm 的内导线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 在剥线后夹紧爪会自动打开

### 通用订货数据

类型	MEHA KP LWL M-D-SPX	版本	
订货号	<a href="#">9003760000</a>	附件, 备用刀具	
GTIN (EAN)	4008190055110		
数量	1 ST		