



适用于 0.25 - 6.0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10) 的导线 材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1 部分

- 散包装

### 通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 10 mm, 10 mm, 不
订货号	<a href="#">9004050000</a>
类型	H0,5/10
GTIN (EAN)	4008190153052
数量	1000 items
包装	散装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

## 尺寸和重量

净重

0.05 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述

不带塑料套的管状端头,  
(2)Wire-end ferrule

类型

标准

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)

1 mm

插针镀层长度 (L2)

10 mm

环直径(D2)

2.1 mm

L1 (mm)

10.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 20

剥线长度

10 mm

导线压接面积

0.5 mm<sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

