



适用于 0.25 - 6.0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10 ) 的导线 材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1部分

- 散包装

#### 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 管状端头, 标准, 18 mm, 18 mm, 不  |
| 订货号        | <a href="#">9004110000</a> |
| 类型         | H4,0/18                    |
| GTIN (EAN) | 4008190148348              |
| 数量         | 500 items                  |
| 包装         | 散装                         |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| 证书号 (cULus)           | E499744               |

## 尺寸和重量

|    |        |
|----|--------|
| 净重 | 0.29 g |
|----|--------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## PW6 技术数据

|      |                                    |    |    |
|------|------------------------------------|----|----|
| 物品描述 | 不带塑料套的管状端头,<br>(2)Wire-end ferrule | 类型 | 标准 |
|------|------------------------------------|----|----|

## 管状端头

|              |                   |             |          |
|--------------|-------------------|-------------|----------|
| 插针镀层直径 (D1)  | 2.8 mm            | 插针镀层长度 (L2) | 18 mm    |
| 环直径(D2)      | 4 mm              | L1 (mm)     | 18.00 mm |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12            | 剥线长度        | 18 mm    |
| 导线压接面积       | 4 mm <sup>2</sup> |             |          |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

