

H95,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



适用于 10.0 - 185.0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) 的导线材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1 部分

- 散包装

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 25 mm, 25 mm, 不
订货号	9004250000
类型	H95,0/25
GTIN (EAN)	4008190075576
数量	50 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

4.02 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

不带塑料套的管状端头

类型

标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)

14.5 mm

插针镀层长度 (L2)

25 mm

环直径(D2)

17 mm

L1 (mm)

25.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 3/0

剥线长度

25 mm

导线压接面积

95 mm²

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

