


H1,5/14 R BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 成条包装管状端头 (50个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
订货号	9004340000
类型	H1,5/14 R BD
GTIN (EAN)	4008 190080723
数量	500 items
包装	织带

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.1 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

成条包装管状端头, 红色

类型

标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)

1.7 mm

插针镀层长度 (L2)

8 mm

环直径(D2)

3.2 mm

塑料套厚度 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

14.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 16

金属管厚度(S1)

0.15 mm

剥线长度

10 mm

导线压接面积

1.5 mm²

颜色编码

Weidmueller

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

