


H1,5/16 ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 分包包装 (5 x 100 件)
- 魏德米勒色号
- DIN-色号

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 红色
订货号	9004410000
类型	H1,5/16 ZH R SV
GTIN (EAN)	4008 190009397
数量	500 items
包装	分包包装

H1,5/16 ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.17 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

双线管状端头, 红色

类型

双线管状端头

管状端头

插针镀层直径 (D1)

2.2 mm

插针镀层长度 (L2)

8 mm

环宽 (B)

3.6 mm

环高 (A)

6.5 mm

塑料套厚度 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

16.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 16

金属管厚度 (S1)

0.15 mm

剥线长度

11 mm

导线压接面积

1.5 mm²

颜色编码

Weidmueller

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

图纸

