



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

### 通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
订货号	<a href="#">9004560000</a>
类型	H0,5/14S OR
GTIN (EAN)	4008190286132
数量	500 items
包装	散装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

## 尺寸和重量

净重

0.06 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述

带塑料套的管状端头, 特殊尺寸, 橘黄色

类型

标准

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)

1 mm

插针镀层长度 (L2)

8 mm

环直径(D2)

2.9 mm

塑料套厚度 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

14.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 20

金属管厚度(S1)

0.15 mm

剥线长度

10 mm

导线压接面积

0.5 mm<sup>2</sup>

颜色编码

Weidmueller

## 分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

