


H0,75/16T ZH HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 浅蓝
订货号	9005140000
类型	H0,75/16T ZH HBL SV
GTIN (EAN)	4008190482725
数量	500 items
包装	分包包装

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.15 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	双线管状端头, 淡蓝色	类型	双线管状端头
------	-------------	----	--------

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.7 mm	插针镀层长度 (L2)	10 mm
环宽(B)	3 mm	环高 (A)	5.5 mm
塑料套厚度 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	16.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 18	金属管厚度(S1)	0.15 mm
剥线长度	13 mm	导线压接面积	0.75 mm ²
颜色编码	Telemecanique		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

