


H0,14/10 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 魏德米勒颜色编码
- 多袋连装 (5袋 x 100个)

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 灰色
订货号	9005180000
类型	H0,14/10 GR SV
GTIN (EAN)	4008190859909
数量	500 items
包装	分包包装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.05 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

带塑料套的管状端头, 灰色 类型

标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)

0.6 mm

插针镀层长度 (L2)

6 mm

环直径(D2)

1.5 mm

塑料套厚度 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

10.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 26

金属管厚度(S1)

0.15 mm

剥线长度

8 mm

导线压接面积

0.14 mm²

颜色编码

Weidmueller

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

图纸

