

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 用于绝缘连接器的压接工具
- 电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
 - 误操作时带释放功能
 - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
 - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
订货号	9006120000
类型	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	690.27 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于带有绝缘保护的连接器, 0.5-6 mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm²	
管状端头 最小横截面	0.5 mm²	
Crimpart/-profil	椭圆形压接, 双压接	
压接站	压接站编号	1
	最小压接面积	0.5 mm²
	最大压接面积	1.5 mm²
	最小压接面积 AWG	20 AWG
	最大压接面积 AWG	16 AWG
	压接站颜色	红色
	压接站编号	2
	最小压接面积	1.5 mm²
	最大压接面积	2.5 mm²
	最小压接面积 AWG	16 AWG
	最大压接面积 AWG	14 AWG
	压接站颜色	蓝色
	压接站编号	3
	最小压接面积	4 mm²
	最大压接面积	6 mm²
	最小压接面积 AWG	12 AWG
	最大压接面积 AWG	10 AWG
	压接站颜色	黄色

触点描述



插针类型	绝缘端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	压接范围, 最大	6 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

重要注意事项


产品信息	不适用于实心导体。接触处的绝缘被锥形压紧。
------	-----------------------

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



扁平插片




带铜套筒的 PVC 绝缘扁型插头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	FSKI/0,5-1,0/288	版本
订货号	1491790000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301540	
数量	100 ST	
类型	FSKI/0,5-1,0/488	版本
订货号	1491810000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301380	
数量	100 ST	
类型	FSKI/0,5-1,0/638	版本
订货号	1491820000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301670	
数量	100 ST	
类型	FSKI/1,5-2,5/488	版本
订货号	1491850000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301687	
数量	100 ST	
类型	FSKI/1,5-2,5/638	版本
订货号	1491830000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301830	
数量	100 ST	
类型	FSKI/4,0-6,0/638	版本
订货号	1491840000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301823	
数量	100 ST	
类型	LIF 1,5M638 R	版本
订货号	9200580000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410422	
数量	100 ST	
类型	LIF 2,5M638 R	版本
订货号	9200590000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410439	
数量	100 ST	
类型	LIF 6M638 R	版本
订货号	9200600000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410446	
数量	100 ST	

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F288 R	版本
订货号	9200520000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	
类型	LIF 1,5F488 R	版本
订货号	9200530000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410378	
数量	100 ST	
类型	LIF 1,5F638 R	版本
订货号	9200540000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410385	
数量	100 ST	
类型	LIF 2,5F488 R	版本
订货号	9200550000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410392	
数量	100 ST	
类型	LIF 2,5F638 R	版本
订货号	9200560000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410408	
数量	100 ST	
类型	LIF 6F638 R	版本
订货号	9200570000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410415	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,1-0,5/285	版本
订货号	1491620000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301526	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,1-0,5/288	版本
订货号	1491630000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301489	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,5-1,0/288	版本
订货号	1491650000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301519	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,5-1,0/485	版本
订货号	1491660000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301410	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	VFSKHI/0,5-1,0/488	版本
订货号	1491670000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301502	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,5-1,0/638	版本
订货号	1491680000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301618	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,5-1,0/285	版本
订货号	1491640000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301557	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/1,5-2,5/285	版本
订货号	1491730000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301700	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/1,5-2,5/288	版本
订货号	1491740000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301472	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/1,5-2,5/485	版本
订货号	1491690000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301717	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/1,5-2,5/488	版本
订货号	1491710000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301663	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/1,5-2,5/638	版本
订货号	1491720000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301564	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/4,0-6,0/638	版本
订货号	1491750000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301816	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/4,0-6,0/9512	版本
订货号	1491760000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301588	
数量	100 ST	

扁平插套，带猪尾辫

带铜套的带支管 PVC 绝缘扁平插套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入



通用订货数据

类型	LIF 1,5T638 R	版本
订货号	9200610000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410453	
数量	100 ST	
类型	LIF 2,5T638 R	版本
订货号	9200620000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410460	
数量	100 ST	
类型	LIF 6T638 R	版本
订货号	9200630000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410477	
数量	100 ST	

电缆端头套管, 全绝缘



带铜套的 PVC 全绝缘扁平插套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F638 RF	版本
订货号	9200640000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410484	
数量	100 ST	
类型	LIF 2,5F638 RF	版本
订货号	9200650000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410491	
数量	100 ST	
类型	LIF 6F638 RF	版本
订货号	9200660000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410507	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/0,5-1,0/285	版本
订货号	1491860000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301915	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/0,5-1,0/288	版本
订货号	1491870000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301908	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/0,5-1,0/485	版本
订货号	1491880000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301748	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	VFSKHV/0,5-1,0/488	版本
订货号	1491890000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301786	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/0,5-1,0/638	版本
订货号	1491910000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301847	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/1,5-2,5/485	版本
订货号	1491920000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301694	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/1,5-2,5/488	版本
订货号	1491930000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301762	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/1,5-2,5/638	版本
订货号	1491940000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301922	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/4,0-6,0/638	版本
订货号	1491950000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301946	
数量	100 ST	

压接电缆端头



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

类型	KQI-M10/-1	版本
订货号	1492130000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
数量	100 ST	
类型	KQI-M10/-2,5	版本
订货号	1492340000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
数量	100 ST	
类型	KQI-M10/-6	版本
订货号	1492410000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302363	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQI-M12/-2,5	版本
订货号	1492350000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302059	
数量	100 ST	
类型	KQI-M12/-6	版本
订货号	1492420000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302189	
数量	100 ST	
类型	KQI-M2,5/-1	版本
订货号	1492150000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302028	
数量	100 ST	
类型	KQI-M2/-0,5	版本
订货号	1492090000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301892	
数量	100 ST	
类型	KQI-M2/-1	版本
订货号	1492140000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302127	
数量	100 ST	
类型	KQI-M3,5/-1	版本
订货号	1492180000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302080	
数量	100 ST	
类型	KQI-M3,5/-2,5	版本
订货号	1492270000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302134	
数量	100 ST	
类型	KQI-M3/-0,5	版本
订货号	1492100000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302011	
数量	100 ST	
类型	KQI-M3/-1	版本
订货号	1492170000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302035	
数量	100 ST	
类型	KQI-M3/-2,5	版本
订货号	1492250000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302073	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/-0,5	版本
订货号	1492110000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302103	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/-1	版本
订货号	1492200000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302301	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/-2,5	版本
订货号	1492290000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302172	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQI-M4/-6	版本
订货号	1492370000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302264	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/S/-1	版本
订货号	1492190000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/S/-2,5	版本
订货号	1492280000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
数量	100 ST	
类型	KQI-M5/-0,5	版本
订货号	1492120000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
数量	100 ST	
类型	KQI-M5/-1	版本
订货号	1492220000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
数量	100 ST	
类型	KQI-M5/-2,5	版本
订货号	1492310000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302271	
数量	100 ST	
类型	KQI-M5/-6	版本
订货号	1492380000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302219	
数量	100 ST	
类型	KQI-M5/S/-1	版本
订货号	1492210000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302004	
数量	100 ST	
类型	KQI-M5/S/2,5	版本
订货号	1492300000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302332	
数量	100 ST	
类型	KQI-M6/-1	版本
订货号	1492230000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302400	
数量	100 ST	
类型	KQI-M6/-2,5	版本
订货号	1492320000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302417	
数量	100 ST	
类型	KQI-M6/-6	版本
订货号	1492390000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302509	
数量	100 ST	
类型	KQI-M8/-1	版本
订货号	1492240000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302066	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQI-M8/-2,5	版本
订货号	1492330000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302325	
数量	100 ST	
类型	KQI-M8/-6	版本
订货号	1492400000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302257	
数量	100 ST	

叉状电缆端头



绝缘叉形电缆端头, 材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

类型	KQIG-M10/-6	版本
订货号	1491320000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301199	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M3,5/-1	版本
订货号	1492530000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302370	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M3,5/-2,5	版本
订货号	1492610000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302097	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M3/-1	版本
订货号	1492520000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302431	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M3/-2,5	版本
订货号	1492600000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302202	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M4/-1	版本
订货号	1492550000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302240	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M4/-2,5	版本
订货号	1492630000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302424	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQIG-M4/-6	版本
订货号	1491270000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M4/S/-1	版本
订货号	1492540000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302523	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M4/S/-2.5	版本
订货号	1492620000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302387	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M5/-1	版本
订货号	1492580000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301793	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M5/-2.5	版本
订货号	1492640000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302448	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M5/-6	版本
订货号	1491280000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301311	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M6/-1	版本
订货号	1492590000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302318	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M6/-2.5	版本
订货号	1491260000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301182	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M6/-6	版本
订货号	1491290000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328	
数量	100 ST	
类型	KQIG-M8/-6	版本
订货号	1491310000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301298	
数量	100 ST	
类型	LIS 1,5M3 V	版本
订货号	9200290000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410118	
数量	100 ST	
类型	LIS 1,5M3,5 V	版本
订货号	9200300000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410125	
数量	100 ST	
类型	LIS 1,5M4 V	版本
订货号	9200310000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410132	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	LIS 1,5M5 V	版本
订货号	9200320000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410149	
数量	100 ST	
类型	LIS 1,5M6 V	版本
订货号	9200330000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410156	
数量	100 ST	
类型	LIS 2,5M3 V	版本
订货号	9200350000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410170	
数量	100 ST	
类型	LIS 2,5M3,5 V	版本
订货号	9200360000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410187	
数量	100 ST	
类型	LIS 2,5M4 V	版本
订货号	9200370000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410194	
数量	100 ST	
类型	LIS 2,5M5 V	版本
订货号	9200380000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410224	
数量	100 ST	
类型	LIS 2,5M6 V	版本
订货号	9200390000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410231	
数量	100 ST	
类型	LIS 6M10 V	版本
订货号	9200450000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410293	
数量	50 ST	
类型	LIS 6M4 V	版本
订货号	9200410000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410255	
数量	100 ST	
类型	LIS 6M5 V	版本
订货号	9200420000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410262	
数量	100 ST	
类型	LIS 6M6 V	版本
订货号	9200430000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410279	
数量	100 ST	
类型	LIS 6M8 V	版本
订货号	9200440000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410286	
数量	50 ST	

钩型电缆端头



使用绝缘端头确保了用户长效优质的电气联接。
安装简便。

通用订货数据

类型	HBT 1,5 - 3,0 RT	版本
订货号	1312440000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm², 1.5 mm² - 3 mm², 红色
GTIN (EAN)	4050118115055	
数量	100 ST	
类型	HBT 1,5 - 4,6 RT	版本
订货号	1233340000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm², 1.5 mm² - 4.6 mm², 红色
GTIN (EAN)	4050118210972	
数量	100 ST	
类型	HBT 2,5 - 3,0 BL	版本
订货号	1312450000	电缆端头,绝缘电缆端头, 2.5 mm², 2.5 mm² - 3 mm², 蓝色
GTIN (EAN)	4050118115130	
数量	100 ST	
类型	HBT 2,5 - 4,6 BL	版本
订货号	1233330000	电缆端头,绝缘电缆端头, 2.5 mm², 2.5 mm² - 4.6 mm², 蓝色
GTIN (EAN)	4050118016901	
数量	100 ST	
类型	HBT 6,0 - 3,0 GE	版本
订货号	1312470000	电缆端头,绝缘电缆端头, 3 mm², 3 mm² - 6 mm², 黄色
GTIN (EAN)	4050118114980	
数量	100 ST	
类型	HBT 6,0 - 4,6 GE	版本
订货号	1216230000	电缆端头,绝缘电缆端头, 4.6 mm², 4.6 mm² - 6 mm², 黄色
GTIN (EAN)	4050118000337	
数量	100 ST	
类型	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	版本
订货号	9036290000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm², 0.25 mm² - 1.5 mm², 16.75 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4032248175925	
数量	100 ST	
类型	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	版本
订货号	9036300000	电缆端头,绝缘电缆端头, 2.5 mm², 1 mm² - 2.5 mm², 16.75 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4032248175932	
数量	100 ST	

附件

对接端头




全绝缘对接端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接

通用订货数据

类型	LIB 1,5B25 VF	版本
订货号	9200490000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410330	
数量	100 ST	
类型	LIB 2,5B25 VF	版本
订货号	9200500000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410347	
数量	100 ST	
类型	LIB 6B26 VF	版本
订货号	9200510000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410354	
数量	100 ST	
类型	VSTI/0,1-0,5	版本
订货号	1491540000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301649	
数量	100 ST	
类型	VSTI/0,5-1,0	版本
订货号	1491550000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301731	
数量	100 ST	
类型	VSTI/1,5-2,5	版本
订货号	1491560000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301656	
数量	100 ST	
类型	VSTI/4,0-6,0	版本
订货号	1491570000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301809	
数量	100 ST	

并联连接器



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

类型	VPLI/0,1-0,5	版本
订货号	1491450000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301595	
数量	100 ST	
类型	VPLI/0,5-1,0	版本
订货号	1491460000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301366	
数量	100 ST	
类型	VPLI/1,5-2,5	版本
订货号	1491470000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301571	
数量	100 ST	
类型	VPLI/4,0-6,0	版本
订货号	1491480000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301359	
数量	100 ST	

针式电缆端头



绝缘插针电缆端头, 材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

类型	KSI/0,1-0,5	版本
订货号	1491370000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301625	
数量	100 ST	
类型	KSI/0,5-1,0	版本
订货号	1491380000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301441	
数量	100 ST	
类型	KSI/1,5-2,5	版本
订货号	1491390000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301458	
数量	100 ST	
类型	KSI/1,5-2,5	版本
订货号	1491410000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301632	
数量	100 ST	
类型	KSI/4,0-6,0	版本
订货号	1491420000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118300994	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	LIP 1,5R12 V	版本
订货号	9200460000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410309	
数量	100 ST	
类型	LIP 2,5R12 V	版本
订货号	9200470000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410316	
数量	100 ST	
类型	LIP 6R14 V	版本
订货号	9200480000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410323	
数量	100 ST	

插拔式分配器




绝缘电缆接头, 材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽, 对接端头除外

通用订货数据

类型	VSTVI/0,5-1,0	版本
订货号	1491770000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301465	
数量	100 ST	
类型	VSTVI/1,5-2,5	版本
订货号	1491780000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301373	
数量	100 ST	

O形电缆端头



PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 1,5M3 V	版本
订货号	9200070000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409839	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	LIR 1,5M3,5 V	版本
订货号	9200080000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409846	
数量	100 ST	
类型	LIR 1,5M4 V	版本
订货号	9200090000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
数量	100 ST	
类型	LIR 1,5M5 V	版本
订货号	9200100000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
数量	100 ST	
类型	LIR 1,5M6 V	版本
订货号	9200110000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409730	
数量	100 ST	
类型	LIR 1,5M8 V	版本
订货号	9200120000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409747	
数量	100 ST	
类型	LIR 2,5M10 V	版本
订货号	9200210000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410033	
数量	100 ST	
类型	LIR 2,5M3 V	版本
订货号	9200150000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409778	
数量	100 ST	
类型	LIR 2,5M3,5 V	版本
订货号	9200160000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409785	
数量	100 ST	
类型	LIR 2,5M4 V	版本
订货号	9200170000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409792	
数量	100 ST	
类型	LIR 2,5M5 V	版本
订货号	9200180000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
数量	100 ST	
类型	LIR 2,5M6 V	版本
订货号	9200190000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410019	
数量	100 ST	
类型	LIR 2,5M8 V	版本
订货号	9200200000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410026	
数量	100 ST	
类型	LIR 6M10 V	版本
订货号	9200270000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410095	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	LIR 6M4 V	版本
订货号	9200230000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	
数量	100 ST	
类型	LIR 6M5 V	版本
订货号	9200240000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
数量	100 ST	
类型	LIR 6M6 V	版本
订货号	9200250000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
数量	100 ST	
类型	LIR 6M8 V	版本
订货号	9200260000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410088	
数量	100 ST	

圆插头



带铜套筒的 PVC 绝缘圆形插头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LID 1,5M4 R	版本
订货号	9200670000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410514	
数量	100 ST	
类型	LID 2,5M5 R	版本
订货号	9200680000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410521	
数量	100 ST	
类型	LID 6M5 R	版本
订货号	9200690000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410538	
数量	100 ST	
类型	VRSTI/0,5-1,0	版本
订货号	1492040000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301779	
数量	100 ST	
类型	VRSTI/1,5-2,5	版本
订货号	1492050000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301861	
数量	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	VRSTI/4,0-6,0	版本
订货号	1492060000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301885	
数量	100 ST	

圆形插头插座



带铜套的 PVC 全绝缘圆形插套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LID 1,5F4 RF	版本
订货号	9200700000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410545	
数量	100 ST	
类型	LID 2,5F5 RF	版本
订货号	9200710000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410552	
数量	100 ST	
类型	LID 6,0F5 RF	版本
订货号	9200720000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410569	
数量	100 ST	
类型	VRSHV/0,5-1,0	版本
订货号	1491980000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
GTIN (EAN)	4050118301939	
数量	100 ST	
类型	VRSHVI/1,5-2,5	版本
订货号	1491990000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301878	
数量	100 ST	
类型	VRSHVI/4,0-6,0	版本
订货号	1492010000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4050118301960	
数量	100 ST	

附件

圆形插头套管，全绝缘




绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

类型	VRSHVI/0,5-1,0	版本
订货号	1492020000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301984	
数量	100 ST	
类型	VRSHVI/1,5-2,5	版本
订货号	1492030000	电缆端头,绝缘电缆端头, 2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301854	
数量	100 ST	

O形电缆端头




PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 1,5M10 V	版本
订货号	2792000000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4064675073192	
数量	100 ST	

配件 / 替换零件



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	ERTE ES CTI 6	版本
订货号	9007180000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4008190262136	
数量	1 ST	

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE CTO	版本
订货号	1121010000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	