

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于非绝缘端头

圆形端头, 管状端头, 端子插针, 并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 10mm ² , 25mm ² , 六角形压接
订货号	9006230000
类型	CTN 25 D5
GTIN (EAN)	4008190198459
数量	1 items

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	645.78 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于不带绝缘保护的连接器, 10-25 mm ² (管道电缆套筒)	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	25 mm ²	Crimpart/-profil	六角形压接
------------	--------------------	------------------	-------

触点描述

插针类型	非绝缘接头	导线最大压接面积, AWG	AWG 4
导线最小压接面积, AWG	AWG 8	压接范围, 最大	25 mm ²
最小压接面积	10 mm ²		

分类


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸




CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


附件

10 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M5/-10	版本
订货号	1497870000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
数量	100 ST	
类型	KP-M6/-10	版本
订货号	1497880000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-10	版本
订货号	1497890000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-10	版本
订货号	1497910000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
数量	100 ST	

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M5/-16	版本
订货号	1497920000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
数量	100 ST	
类型	KP-M6/-16	版本
订货号	1497930000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
数量	100 ST	


CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KP-M8/-16	版本
订货号	1497940000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-16	版本
订货号	1497950000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-16	版本
订货号	1497960000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
数量	100 ST	

25 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	KP-M6/-25	版本
订货号	1497970000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-25	版本
订货号	1497980000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-25	版本
订货号	1497990000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-25	版本
订货号	1498000000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 ST	
类型	KP-M16/-25	版本
订货号	1498010000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 ST	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件


www.weidmueller.com

10 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWPN-M6/-10 90	版本
订货号	1497420000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M8/-10 90	版本
订货号	1497430000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
数量	100 ST	

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	KWPN-M6/-16 90	版本
订货号	1497440000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M8/-16 90	版本
订货号	1497450000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M10/-16 90	版本
订货号	1497470000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M12/-16 90	版本
订货号	1497480000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
数量	100 ST	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件


www.weidmueller.com

25 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWP-M6/-25 90	版本
订货号	1497490000	电缆端头,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 ST	
类型	KWP-M8/-25 90	版本
订货号	1497510000	电缆端头,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 ST	
类型	KWP-M10/-25 90	版本
订货号	1497520000	电缆端头,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 ST	
类型	KWP-M12/-25 90	版本
订货号	1497530000	电缆端头,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 ST	

10 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	VPN/-10	版本
订货号	1498620000	电缆端头,10 mm ² ,10 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118308136	
数量	100 ST	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


附件

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/16	版本
订货号	1498630000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118307856	
数量	100 ST	

25 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-25	版本
订货号	1498640000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118308013	
数量	100 ST	

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE CTO	版本
订货号	1121010000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	