CTX 502



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接		
订货号	9006380000		
类型	CTX 502		
GTIN (EAN)	4008190123512		
数量	1 items		

CTX 502



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量					
宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch		
争重 ————————————————————————————————————	654.08 g				
环保产品合规					
2 110 A tol b +	丁亚 即此				
RoHS 合规状态	不受影响				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012			
PW6 技术数据					
	压接工具,用于同轴连接器	类型 类型	机械的,压模不可拆卸		
炒品油 处	压按工具,用于问描迁接给 BNC、TNC 及N /SW 9.3	关望 	例例如1,压保小时外的		
压接工具数据					
六角扳手尺寸(A 2)	1.75 mm	六角扳手尺寸(A)	9.3 mm		
管状端头 最大横截面	89 mm²	管状端头 最小横截面	89 mm²		
外套筒直径	10.7 mm	压接点,宽 (B 2)	2.3 mm		
玉接点,宽 (B 1)	12 mm	Crimpart/-profil	六角形压接		
内触点直径(D)	2 mm				
触点描述					
插针类型	同轴端头				
	10/41/11/1/		<u> </u>		
分类 					
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168		
TIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168		
TIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11		
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11		
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11		
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11		
ECLASS 15.0	21-04-38-11	-			

数据信息页

CTX 502


图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



CTX 502




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。 压接是导线和端头之间的安全联接,很大程度上也可取代 焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开 的联接。通过高品质的精密工具,可实现电子和机械方面 的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机 构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合 相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型 ERTE GRIFFE CTO 订货号 1121010000 GTIN (EAN) 4032248902118

1 ST

数量

版本

压接工具, 备用件