

CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接
订货号	9006380000
类型	CTX 502
GTIN (EAN)	4008190123512
数量	1 items

CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	654.08 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于同轴连接器 BNC、TNC 及N /SW 9.3	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	-------------------------------------	----	-------------

压接工具数据


六角扳手尺寸(A 2)	1.75 mm	六角扳手尺寸(A)	9.3 mm
管状端头 最大横截面	89 mm ²	管状端头 最小横截面	89 mm ²
外套筒直径	10.7 mm	压接点, 宽 (B 2)	2.3 mm
压接点, 宽 (B 1)	12 mm	Crimpart/-profil	六角形压接
内触点直径(D)	2 mm		

触点描述

插针类型	同轴端头
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE CTO	版本
订货号	1121010000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	