


H1,5/19,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 多袋连装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 15 mm, 10 mm, 黑色
订货号	<a href="#">9006630000</a>
类型	H1,5/19,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008190332266
数量	100 items
包装	分包包装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

## 尺寸和重量

净重

0.23 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述

管状端头, 适用于短接地保护导线, 黑色

类型

标准

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)

1.8 mm

插针镀层长度 (L2)

10 mm

环直径(D2)

7 mm

塑料套厚度 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

19.50 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 16

金属管厚度(S1)

0.15 mm

剥线长度

15 mm

导线压接面积

1.5 mm<sup>2</sup>

颜色编码

Weidmueller

## 分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

图纸

