


H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 14 mm, 8 mm, 蓝色
订货号	9006670000
类型	H2,5/17,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332273
数量	100 items
包装	分包包装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.22 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

管状端头, 适用于短接地保护导线, 蓝色

类型

标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)

2.3 mm

插针镀层长度 (L2)

8 mm

环直径(D2)

7.9 mm

塑料套厚度 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

17.50 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 14

金属管厚度(S1)

0.15 mm

剥线长度

14 mm

导线压接面积

2.5 mm²

颜色编码

Weidmueller

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

图纸

