


H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
 - 105°C 耐热 用于规格为 1.5 至 16 mm² 的导线 (AWG 16-6)
- 镀锡铜
规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 26 mm, 12 mm, 蓝色
订货号	9006870000
类型	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
数量	100 items
包装	分包包装

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.82 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	管状端头, 适用于短接地保护导线, 蓝色	类型	标准
------	----------------------	----	----

管状端头

插针镀层直径 (D1)	6 mm	插针镀层长度 (L2)	12 mm
环直径(D2)	12.1 mm	塑料套厚度 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	25.50 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 6
金属管厚度(S1)	0.2 mm	剥线长度	26 mm
导线压接面积	16 mm ²	颜色编码	Weidmueller

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

