

DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学，在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | DMS 3, 电动扭力螺丝刀 |
| 订货号 | 9007440000 |
| 类型 | DMS 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190404987 |
| 数量 | 1 items |

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 127 mm | 高度 (英寸) | 5 inch |
| 宽度 | 239 mm | 宽度 (英寸) | 9.4094 inch |
| 长度 | 78 mm | 长度 (英寸) | 3.0709 inch |
| 直径 | 35 mm | 净重 | 411.23 g |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

PW6 技术数据

| | |
|------|----------------|
| 物品描述 | 电动扳手, 驱动为 1/4" |
|------|----------------|

电动螺丝刀

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 怠速 | 200 u. 400 min-1 | 重量 | 400 g |
| 额定电压 | 2.4 V | 刀头转接杆 | 1/4" DIN 3126 Form E6.3 |
| 拧紧力矩设置, max. | 2.5 Nm | 拧紧力矩设置, min. | 0.3 Nm |
| 电池 - 电池 | 镍氢电池 | 电池重量 | 122 g |
| 蓄电池电压 | 2.4 V | | |

螺丝刀

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 拧紧力矩设置, max. | 2.5 Nm | 拧紧力矩设置, min. | 0.3 Nm |
|--------------|--------|--------------|--------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001395 | ETIM 9.0 | EC001395 |
| ETIM 10.0 | EC001395 | ECLASS 14.0 | 21-05-08-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-05-08-90 | | |

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

应用举例



DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

E6.3 - 一字刀头

尾部为 1/4" 外六角形 (E6.3, DIN3126) , 直接卡入。
一字螺丝刀刀头 (DIN 5264)



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | BIT E6.3 0,5X3,0X70 | 版本 |
| 订货号 | 9024000000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4008190852634 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | BIT E6.3 0,6X3,5X70 | 版本 |
| 订货号 | 9024020000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4008190852627 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | BIT E6.3 0,8X4,0X70 | 版本 |
| 订货号 | 9024030000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4008190852658 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | BIT E6.3 1,0X5,5X70 | 版本 |
| 订货号 | 9024040000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4008190852665 | |
| 数量 | 5 ST | |

刀头, E6.3 - 十字 Phillips / Recess

尾部为 1/4" 外六角形 (E6.3, DIN3126) , 直接卡入。
十字槽刀头 Phillips-Recess 型 PH/DIN 5260, 1/4" E6.3
DIN 3126



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | BIT E6.3 PH1X70 | 版本 |
| 订货号 | 9024080000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4008190870744 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | BIT E6.3 PH2X70 | 版本 |
| 订货号 | 9024090000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4008190870720 | |
| 数量 | 5 ST | |

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

刀头 E6.3 - 十字 Pozidriv / Supadriv

尾部为 1/4" 外六角形 (E6.3, DIN3126) , 直接卡入。
 十字槽刀头 Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" E6.3 DIN 3126

**通用订货数据**

| | | |
|------------|---------------------------|-----------|
| 类型 | BIT E6.3 PZ1X70 | 版本 |
| 订货号 | 902410000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4008190870713 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | BIT E6.3 PZ2X70 | 版本 |
| 订货号 | 902411000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4008190870706 | |
| 数量 | 5 ST | |

E6.3 - 一字刀头

尾部为 1/4" 外六角形 (E6.3, DIN3126) , 直接卡入。
 一字螺丝刀刀头 (DIN 5264)

**通用订货数据**

| | | |
|------------|---------------------------|-----------|
| 类型 | BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39 | 版本 |
| 订货号 | 902559000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4008190151935 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | BIT E6.3 0,4X2,5X70 | 版本 |
| 订货号 | 920275000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4032248504725 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | BIT E6.3 1,2X6,5X70 | 版本 |
| 订货号 | 920274000 | 附件, 螺丝刀配件 |
| GTIN (EAN) | 4032248504718 | |
| 数量 | 5 ST | |

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**DMS 3**

魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学，在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精度。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | AKKU DMS 3 | 版本 |
| 订货号 | 9007450000 | DMS 3, 电池 |
| GTIN (EAN) | 4008190450106 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | LG DMS PRO / DMS 3 | 版本 |
| 订货号 | 9007460000 | DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC |
| GTIN (EAN) | 4008190404970 | |
| 数量 | 1 ST | |

刀头套装 E6.3

尾部为 1/4" 外六角形 (E63, DIN3126), 直接卡入。

**通用订货数据**

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | BIT-BOX WI DMS 3 | 版本 |
| 订货号 | 9024970000 | 附件, 装配工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248068067 | |
| 数量 | 1 ST | |