

## LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学，在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

## 通用订货数据

版本	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
订货号	<a href="#">9007460000</a>
类型	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	178 mm	深度 (英寸)	7.0079 inch
高度	78 mm	高度 (英寸)	3.0709 inch
宽度	150 mm	宽度 (英寸)	5.9055 inch
长度	178 mm	长度 (英寸)	7.0079 inch
净重	604.79 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

PW6 技术数据

电压范围	12 / 14.4 / 18 V	物品描述	蓄电式扭力螺丝刀, 带 1/4" 驱动
电气联接	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

电动螺丝刀

充电器- 输出	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	充电器- 输入	AC 220-240V~50-60Hz 30W
怠速	200 u. 600 min-1	重量	600 g
额定电压	3.6 V	刀头转接杆	1/4" DIN 3126 Form E6.3
蓄电池电压	3.6 V	重量 - 充电器	600 g
最大耦合扭矩	3 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		