

## DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学，在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

## 通用订货数据

版本	DMS 3, 电动扭力螺丝刀
订货号	<a href="#">9007480000</a>
类型	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008190405298
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	205 mm	深度 (英寸)	8.0709 inch
高度	205 mm	高度 (英寸)	8.0709 inch
宽度	325 mm	宽度 (英寸)	12.7952 inch
长度	78 mm	长度 (英寸)	3.0709 inch
净重	1695.76 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## PW6 技术数据

物品描述 蓄电式扭力螺丝刀 如 1 号  
套装, 额外附带 1 个充电电池

## 电动螺丝刀

总速	200 u. 400 min <sup>-1</sup>	重量	2004 g
额定电压	2.4 V	刀头转接杆	1/4" DIN 3126 Form E6.3
拧紧力矩设置, max.	15 Nm	拧紧力矩设置, min.	15 Nm
电池 - 电池	镍氢电池	电池重量	122 g
蓄电池电压	2.4 V		

## 螺丝刀

拧紧力矩设置, max.	15 Nm	拧紧力矩设置, min.	15 Nm
--------------	-------	--------------	-------

## 分类

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

图纸

应用举例



## 附件

## E6.3 - 一字刀头

尾部为1/4" 外六角形 (E6.3, DIN3126) , 直接卡入。  
一字螺丝刀刀头 (DIN 5264)



## 通用订货数据

类型	BIT E6,3 0,5X3,0X70	版本
订货号	<a href="#">9024000000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4008190852634	
数量	5 ST	
类型	BIT E6,3 0,6X3,5X70	版本
订货号	<a href="#">9024020000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4008190852627	
数量	5 ST	
类型	BIT E6,3 0,8X4,0X70	版本
订货号	<a href="#">9024030000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4008190852658	
数量	5 ST	
类型	BIT E6,3 1,0X5,5X70	版本
订货号	<a href="#">9024040000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4008190852665	
数量	5 ST	

## 刀头, E6.3 - 十字 Phillips / Recess

尾部为1/4" 外六角形 (E6.3, DIN3126) , 直接卡入。  
十字槽刀头 Phillips-Recess 型 PH/DIN 5260, 1/4" E6.3  
DIN 3126



## 通用订货数据

类型	BIT E6,3 PH1X70	版本
订货号	<a href="#">9024080000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4008190870744	
数量	5 ST	
类型	BIT E6,3 PH2X70	版本
订货号	<a href="#">9024090000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4008190870720	
数量	5 ST	

## 刀头 E6.3 - 十字 Pozidriv / Supadriv

尾部为1/4" 外六角形 (E6.3, DIN3126) , 直接卡入。  
十字槽刀头 Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" E6.3 DIN 3126



## 通用订货数据

类型	BIT E6,3 PZ1X70	版本
订货号	<a href="#">9024100000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4008190870713	
数量	5 ST	
类型	BIT E6,3 PZ2X70	版本
订货号	<a href="#">9024110000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4008190870706	
数量	5 ST	

## E6.3 - 一字刀头

尾部为1/4" 外六角形 (E6.3, DIN3126) , 直接卡入。  
一字螺丝刀刀头 (DIN 5264)



## 通用订货数据

类型	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	版本
订货号	<a href="#">9025590000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4008190151935	
数量	10 ST	
类型	BIT E6,3 0,4X2,5X70	版本
订货号	<a href="#">9202750000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4032248504725	
数量	5 ST	
类型	BIT E6,3 1,2X6,5X70	版本
订货号	<a href="#">9202740000</a>	附件, 螺丝刀配件
GTIN (EAN)	4032248504718	
数量	5 ST	

## DMS 3 SET 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## DMS 3



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学，在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

## 通用订货数据

类型	AKKU DMS 3	版本	
订货号	<a href="#">9007450000</a>	DMS 3, 电池	
GTIN (EAN)	4008190450106		
数量	1 ST		

## DMS PRO



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学，在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

## 通用订货数据

类型	LG DMS PRO/ DMS 3	版本	
订货号	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC	
GTIN (EAN)	4008190404970		
数量	1 ST		

## 刀头套装 E6.3

尾部为 1/4" 外六角形 (E63, DIN3126) , 直接卡入。



## 通用订货数据

类型	BIT-BOX WI DMS 3	版本	
订货号	<a href="#">9024970000</a>	附件, 装配工具	
GTIN (EAN)	4032248068067		
数量	1 ST		