



- 快速精确的剥皮
- 无需调节切口深度
- 对内导线无损伤

通用订货数据

版本	工具, 剥线及切割工具
订货号	9009950000
类型	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
数量	1 items

技术数据**尺寸和重量**

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	124 mm	宽度 (英寸)	4.8819 inch
净重	48.6 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	绝缘剥线工具，适用于涂了胶的ASI电缆
------	---------------------

剥线工具

电缆类型	ASI-EPDM	导线最大直径	1.4 mm
最小剥皮范围	1.5 mm ²	最大压接面积	1.5 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		