

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接
订货号	9012020000
类型	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008 1900 18207
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	418.7 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于同轴连接器 BNC、TNC / SW 5.4/6.48	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	--	----	-------------

压接工具数据

六角扳手尺寸(A 2)	6.48 mm	六角扳手尺寸(A 3)	1.72 mm
六角扳手尺寸(A)	5.4 mm	管状端头 最大横截面	30 mm ²
管状端头 最小横截面	30 mm ²	外套筒直径	6.2 mm
压接点, 宽 (B 2)	10 mm	压接点, 宽 (B 3)	2.3 mm
压接点, 宽 (B 1)	10 mm	Crimpart/-profil	六角形压接
内触点直径(D)	2 mm		

触点描述

插针类型	同轴端头
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

图纸



附件

配件 / 替换零件



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	ERTE ES HTG 58/59	版本
订货号	9011130000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4008190011406	
数量	1 ST	