

## HTX 138

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

### 通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接
订货号	<a href="#">9012400000</a>
类型	HTX 138
GTIN (EAN)	4008190036546
数量	1 items

## HTX 138

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	415.08 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于Twinax-同轴电缆 / SW 8.24	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	-------------------------------	----	-------------

## 压接工具数据

六角扳手尺寸(A 2)	1.72 mm	六角扳手尺寸(A)	8.24 mm
管状端头 最大横截面	70 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	4 mm <sup>2</sup>
外套筒直径	9.5 mm	压接点, 宽 (B 2)	2.3 mm
压接点, 宽 (B 1)	10 mm	Crimpart/-profil	六角形压接
内触点直径(D)	2 mm		

## 触点描述

插针类型	同轴端头
------	------

## 分类


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**HTX 138**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HTX 138

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 配件 / 替换零件



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

### 通用订货数据

类型	ERTE ES HTX 138	版本
订货号	<a href="#">9003140000</a>	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4008190025229	
数量	1 ST	