

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 管状端头压接工具, 6mm ² , 16mm ² , 锯齿状压接
订货号	9012600000
类型	PZ 16
GTIN (EAN)	4008 190035440
数量	1 items

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	429.8 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

PW6 技术数据

物品描述	(2)Crimping tool	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------------------	----	-------------

压接工具数据


驱动	机械	管状端头 最大横截面	16 mm ²
管状端头 最小横截面	6 mm ²	Crimpart/-profil	锯齿状压接

触点描述

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 6
导线最小压接面积, AWG	AWG 10	压接范围, 最大	16 mm ²
最小压接面积	6 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

合装包装袋供应



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
- 105°C 耐热 用于规格为 1.5 至 16 mm² 的导线 (AWG 16-6)
- 镀锡铜
- 规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

类型	H6,0/23X GE SV	版本	
订货号	9006790000	管状端头, 标准, 17 mm, 12 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190332303		
数量	100 ST		

导线额定截面积 10.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H10,0/22 EB	版本	
订货号	0534200000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 象牙色	
GTIN (EAN)	4008190033460		
数量	100 ST		
类型	H10,0/22D R	版本	
订货号	9019240000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 红色	
GTIN (EAN)	4008190075385		
数量	100 ST		
类型	H10,0/22T BR	版本	
订货号	9021150000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 棕色	
GTIN (EAN)	4008190086886		
数量	100 ST		
类型	H10,0/28 EB	版本	
订货号	0565800000	管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 象牙色	
GTIN (EAN)	4008190138646		
数量	100 ST		
类型	H10,0/28D R	版本	
订货号	9019250000	管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 红色	
GTIN (EAN)	4008190041410		
数量	100 ST		

PZ 16


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H10,0/28T BR	版本
订货号	9021160000	管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 棕色
GTIN (EAN)	4008190041915	
数量	100 ST	

导线额定截面积 16.0 mm²




- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H16,0/22 GN	版本
订货号	0565900000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190022181	
数量	100 ST	
类型	H16,0/22D BL	版本
订货号	9019260000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190125806	
数量	100 ST	
类型	H16,0/22T W	版本
订货号	9021170000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190151478	
数量	100 ST	
类型	H16,0/28 GN	版本
订货号	0566000000	管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190165406	
数量	100 ST	
类型	H16,0/28D BL	版本
订货号	9019270000	管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190100773	
数量	100 ST	
类型	H16,0/28T W	版本
订货号	9021180000	管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190151980	
数量	100 ST	

附件

导线额定截面积 6.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H6,0/20T GN	版本
订货号	9021130000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190111731	
数量	100 ST	
类型	H6,0/20 SW	版本
订货号	0533500000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	
类型	H6,0/20D GE	版本
订货号	9019220000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	
类型	H6,0/26 SW	版本
订货号	0565700000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190026837	
数量	100 ST	
类型	H6,0/26D GE	版本
订货号	9019230000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190072117	
数量	100 ST	
类型	H6,0/26T GN	版本
订货号	9021140000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190022501	
数量	100 ST	

导线额定截面积 0.25 mm² - 6.0 mm²



- 适用于 0.25 - 6.0 mm² (AWG 24 - 10) 的导线 材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1 部分
- 散包装

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H6.0/10	版本
订货号	9004120000	管状端头, 标准, 10 mm, 10 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190104795	
数量	500 ST	
类型	H6.0/12	版本
订货号	0191900000	管状端头, 标准, 12 mm, 12 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190026851	
数量	500 ST	
类型	H6.0/15	版本
订货号	0124700000	管状端头, 标准, 15 mm, 15 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190003807	
数量	500 ST	
类型	H6.0/18	版本
订货号	9004130000	管状端头, 标准, 18 mm, 18 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190143626	
数量	500 ST	

导线额定截面积 10.0 mm² - 185.0 mm²



适用于 10.0 - 185.0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) 的导线材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1 部分

- 散包装

通用订货数据

类型	H10.0/12	版本
订货号	0282900000	管状端头, 标准, 12 mm, 12 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190075972	
数量	500 ST	
类型	H10.0/15	版本
订货号	0124800000	管状端头, 标准, 15 mm, 15 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190037475	
数量	500 ST	
类型	H10.0/18	版本
订货号	0379300000	管状端头, 标准, 18 mm, 18 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190156091	
数量	500 ST	
类型	H16.0/12	版本
订货号	0492500000	管状端头, 标准, 12 mm, 12 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190114190	
数量	500 ST	
类型	H16.0/15	版本
订货号	0124300000	管状端头, 标准, 15 mm, 15 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190162993	
数量	500 ST	

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H16,0/18	版本
订货号	0375200000	管状端头, 标准, 18 mm, 18 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190077105	
数量	100 ST	
类型	H16,0/25	版本
订货号	9004150000	管状端头, 标准, 25 mm, 25 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190037253	
数量	100 ST	
类型	H16,0/32	版本
订货号	9004160000	管状端头, 标准, 32 mm, 32 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190084004	
数量	100 ST	

带塑料套的管状端头系列



盒装, 带塑料套的管状端头:

- 魏德米勒颜色编码
- DIN-颜色编码

通用订货数据

类型	H-BOX 4,0-16,0QMM	版本
订货号	9025920000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
数量	1 ST	
类型	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	版本
订货号	9025400000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
数量	1 ST	

配件 / 替换零件



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	EINSATZPAAR PZ 16E	版本
订货号	9012640000	16mm ² , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4008190114831	
数量	1 ST	

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE PZ	版本
订货号	9202810000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 ST	