


## EINSATZPAAR PZ 16E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

### 通用订货数据

版本	16mm <sup>2</sup> , 锯齿状压接
订货号	<a href="#">9012640000</a>
类型	EINSATZPAAR PZ 16E
GTIN (EAN)	4008190114831
数量	1 items

## EINSATZPAAR PZ 16E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	34 mm	高度 (英寸)	1.3386 inch
宽度	28 mm	宽度 (英寸)	1.1024 inch
净重	39.6 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 压接工具数据

Crimpart/-profil	锯齿状压接
------------------	-------

## 触点描述

导线最大压接面积, AWG	6	导线最小压接面积, AWG	10
压接范围, 最大	16 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		