


EINSATZPAAR PZ 16E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	16mm ² , 锯齿状压接
订货号	9012640000
类型	EINSATZPAAR PZ 16E
GTIN (EAN)	4008190114831
数量	1 items

EINSATZPAAR PZ 16E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	34 mm	高度 (英寸)	1.3386 inch
宽度	28 mm	宽度 (英寸)	1.1024 inch
净重	39.6 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

压接工具数据

Crimpart/-profil	锯齿状压接
------------------	-------

触点描述

导线最大压接面积, AWG	6	导线最小压接面积, AWG	10
压接范围, 最大	16 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		