

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于扁型插件和插套，压接端开口或卷口

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
订货号	9013080000
类型	HTF 48
GTIN (EAN)	4008190113056
数量	1 items

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	453.98 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于扁平插针和插套, 连接宽度为4.8 mm	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------------------------------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	2.5 mm ²	管状端头 最小横截面	0.5 mm ²
Crimpart/-profil	B-Crimp		

触点描述

插针类型	F- 插头 / - 插套	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	插头宽度	4.8 mm
压接范围, 最大	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²

分类


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



用于扁型插件和插套，压接端开口或卷口

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	ERTE AN HTF 48	版本	
订货号	1246420000	压接工具, 备用件	
GTIN (EAN)	4050118034738		
数量	1 ST		