

HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



... 用于SUB-D端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, FoderB 夹
订货号	9013260000
类型	HTF SUB-D
GTIN (EAN)	4008190056896
数量	1 items

HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	440.98 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于SUB-D 插针 AWG 28-20	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	----------------------------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	0.75 mm ²	Crimpart/-profil	FoderB 夹
------------	----------------------	------------------	----------

触点描述

插针类型	SUB-D	导线最大压接面积, AWG	AWG 20
导线最小压接面积, AWG	AWG 28		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

