

**PZ ZH 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

**通用订货数据**

版本	压接工具, 管状端头压接工具, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , 锯齿状压接
订货号	<a href="#">9013600000</a>
类型	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
数量	1 items

**PZ ZH 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	674.78 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	16 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	6 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	锯齿状压接		

触点描述

插针类型	双线管状端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 6
导线最小压接面积, AWG	AWG 10	压接范围, 最大	16 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	6 mm <sup>2</sup>		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

应用举例



## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 附件

www.weidmueller.com

### 多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

### 通用订货数据

类型	H6,0/23 ZH SW SV	版本
订货号	<a href="#">9004930000</a>	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190482701	
数量	100 ST	
类型	H6,0/23D ZH GE SV	版本
订货号	<a href="#">9004720000</a>	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190962210	
数量	100 ST	
类型	H6,0/23T ZH GN SV	版本
订货号	<a href="#">9005160000</a>	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190482749	
数量	100 ST	

### 散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

### 通用订货数据

类型	H6,0/23 ZH SW	版本
订货号	<a href="#">9037320000</a>	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190492793	
数量	100 ST	
类型	H6,0/23D ZH GE	版本
订货号	<a href="#">9037550000</a>	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190493127	
数量	100 ST	
类型	H6,0/23T ZH GN	版本
订货号	<a href="#">9037690000</a>	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190493486	
数量	100 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 附件

类型	H6,0/29 ZH SW	版本
订货号	<a href="#">9037330000</a>	管状端头, 双线管状端头, 24 mm, 18 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190492809	
数量	100 ST	
类型	H6,0/29D ZH GE	版本
订货号	<a href="#">9037560000</a>	管状端头, 双线管状端头, 24 mm, 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190493134	
数量	100 ST	
类型	H6,0/29T ZH GN	版本
订货号	<a href="#">9037700000</a>	管状端头, 双线管状端头, 24 mm, 18 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190493509	
数量	100 ST	

### 多袋连装



- 分包包装 (5 x 100 件)
- 魏德米勒色号
- DIN-色号
- 特殊色号

### 通用订货数据

类型	H10,0/24 ZH EB SV	版本
订货号	<a href="#">9004940000</a>	管状端头, 双线管状端头, 17 mm, 12 mm, 象牙色
GTIN (EAN)	4008190482718	
数量	100 ST	
类型	H10,0/26D R ZH SV	版本
订货号	<a href="#">9004710000</a>	管状端头, 双线管状端头, 17 mm, 12 mm, 红色
GTIN (EAN)	4032248044221	
数量	100 ST	
类型	H10,0/26T ZH BR SV	版本
订货号	<a href="#">9005170000</a>	管状端头, 双线管状端头, 17 mm, 12 mm, 棕色
GTIN (EAN)	4008190482756	
数量	100 ST	

### 散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H10,0/24 ZH EB	版本
订货号	<a href="#">9037340000</a>	管状端头, 双线管状端头, 17 mm, 12 mm, 象牙色
GTIN (EAN)	4008190492816	
数量	100 ST	
类型	H10,0/24D ZH R	版本
订货号	<a href="#">9037570000</a>	管状端头, 双线管状端头, 17 mm, 12 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190493141	
数量	100 ST	

塑料袋散装供应



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
- 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm<sup>2</sup> 的导线 (AWG 20-7)
- 材料：镀锡电解铜
- 规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

类型	H10,0/24DS ZH R	版本
订货号	<a href="#">9018880000</a>	管状端头, 双线管状端头, 17 mm, 12 mm, 红色
GTIN (EAN)	4032248105830	
数量	100 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H10,0/24T ZH BR	版本
订货号	<a href="#">9037710000</a>	管状端头, 双线管状端头, 17 mm, 12 mm, 棕色
GTIN (EAN)	4008190493516	
数量	100 ST	
类型	H10,0/30 ZH EB	版本
订货号	<a href="#">9037350000</a>	管状端头, 双线管状端头, 23 mm, 18 mm, 象牙色
GTIN (EAN)	4008190492823	
数量	100 ST	
类型	H10,0/30D ZH R	版本
订货号	<a href="#">9037580000</a>	管状端头, 双线管状端头, 23 mm, 18 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190493158	
数量	100 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 附件

类型	H10,0/30T ZH BR	版本
订货号	<a href="#">9037720000</a>	管状端头, 双线管状端头, 23 mm, 18 mm, 棕色
GTIN (EAN)	4008190493530	
数量	100 ST	

### 塑料袋散装供应



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
  - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm<sup>2</sup> 的导线 (AWG 20-7)  
 材料：镀锡电解铜  
 规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

### 通用订货数据

类型	H10,0/24S ZH EB	版本
订货号	<a href="#">9018860000</a>	管状端头, 双线管状端头, 17 mm, 12 mm, 象牙色
GTIN (EAN)	4032248105816	
数量	100 ST	
类型	H10,0/30DS ZH R	版本
订货号	<a href="#">9018890000</a>	管状端头, 双线管状端头, 23 mm, 18 mm, 红色
GTIN (EAN)	4032248105847	
数量	100 ST	
类型	H10,0/30S ZH EB	版本
订货号	<a href="#">9018870000</a>	管状端头, 双线管状端头, 23 mm, 18 mm, 象牙色
GTIN (EAN)	4032248105823	
数量	100 ST	

### 散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

### 通用订货数据

类型	H16,0/29 ZH GN	版本
订货号	<a href="#">9037360000</a>	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 16 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190492830	
数量	50 ST	
类型	H16,0/29D ZH BL	版本
订货号	<a href="#">9037590000</a>	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 16 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190493165	
数量	50 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 附件

类型	H16,0/29T ZH W	版本
订货号	<a href="#">9037730000</a>	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 16 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190493554	
数量	50 ST	
类型	H16,0/38 ZH GN	版本
订货号	<a href="#">9037370000</a>	管状端头, 双线管状端头, 29 mm, 25 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190492847	
数量	50 ST	
类型	H16,0/38D ZH BL	版本
订货号	<a href="#">9037600000</a>	管状端头, 双线管状端头, 29 mm, 25 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190493196	
数量	50 ST	
类型	H16,0/38T ZH W	版本
订货号	<a href="#">9037740000</a>	管状端头, 双线管状端头, 29 mm, 25 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190493561	
数量	50 ST	

### 配件 / 替换零件



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

### 通用订货数据

类型	ERTE ES PZ ZH 16	版本
订货号	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
数量	1 ST	

### 备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

### 通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE PZ	版本
订货号	<a href="#">9202810000</a>	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 ST	