

## CTX CM 1.6/2.5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

### 通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , W-夹
订货号	<a href="#">9013690000</a>
类型	CTX CM 1.6/2.5 ZERT
GTIN (EAN)	4032248326419
数量	1 items

## CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	750 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于HD- HE-和 ConCept M10/M5接头 0.14-4mm <sup>2</sup>	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	--	----	-------------

## 压接工具数据

管状端头 最大横截面	4 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	W-夹
压接外形 5	4 mm <sup>2</sup>		

## 触点描述

插针类型	车削式插针	导线最大压接面积, AWG	AWG 12
导线最小压接面积, AWG	AWG 26	压接范围, 最大	4 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>		

## 分类


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**CTX CM 1.6/2.5 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**CTX CM 1.6/2.5 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	ERTE ES CTX CM 1.6/2.5	版本
订货号	<a href="#">9054880000</a>	
GTIN (EAN)	4032248145133	
数量	1 ST	
类型	ERTE LC CTX CM 1.6/2.5	版本
订货号	<a href="#">1246770000</a>	
GTIN (EAN)	4050118034974	
数量	1 ST	