

HTN 21 AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于非绝缘端头

圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 锯齿状压接
订货号	901410000
类型	HTN 21 AN
GTIN (EAN)	4008190335731
数量	1 items

HTN 21 AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	423.98 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于不带绝缘保护的连接器, 0.5-6 mm ² , 带压头	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm ²	管状端头 最小横截面	0.5 mm ²
Crimpart/-profil	锯齿状压接		

触点描述

插针类型	非绝缘接头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	压接范围, 最大	6 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTN 21 AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

