

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**用于压接/冲压插针的压接工具**

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
订货号	9014140000
类型	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
数量	1 items

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

宽度	205 mm	宽度 (英寸)	8.0709 inch
净重	442 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于 Weidmüller DFF 系列	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	----------------------------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	2.5 mm ²	管状端头 最小横截面	0.22 mm ²
Crimpart/-profil	B-Crimp		

触点描述

插针类型	Weidmüller DFF	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
导线最小压接面积, AWG	AWG 24	压接范围, 最大	2.5 mm ²
最小压接面积	0.22 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

