

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

版本	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 双压接
订货号	901440000
类型	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
数量	1 items

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	440.68 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于预绝缘端头, 0.5 - 2.5 mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	--	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	2.5 mm ²	
Crimpart/-profil	双压接	
压接站	压接站编号	1
	最小压接面积	0.5 mm ²
	最大压接面积	1.5 mm ²
	最小压接面积 AWG	21 AWG
	最大压接面积 AWG	16 AWG
	压接站颜色	红色
	压接站编号	2
	最小压接面积	1.5 mm ²
	最大压接面积	2.5 mm ²
	最小压接面积 AWG	16 AWG
	最大压接面积 AWG	14 AWG
	压接站颜色	蓝色

触点描述

插针类型	绝缘端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	压接范围, 最大	2.5 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

重要注意事项

产品信息 不适用于实心导体。接触处的绝缘被锥形压紧。

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

扁平插片



带铜套筒的 PVC 绝缘扁型插头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	FSKI/0,5-1,0/288	版本
订货号	1491790000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301540	
数量	100 ST	
类型	FSKI/0,5-1,0/488	版本
订货号	1491810000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301380	
数量	100 ST	
类型	FSKI/0,5-1,0/638	版本
订货号	1491820000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301670	
数量	100 ST	
类型	FSKI/1,5-2,5/488	版本
订货号	1491850000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301687	
数量	100 ST	
类型	FSKI/1,5-2,5/638	版本
订货号	1491830000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301830	
数量	100 ST	
类型	LIF 1,5M638 R	版本
订货号	9200580000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410422	
数量	100 ST	
类型	LIF 2,5M638 R	版本
订货号	9200590000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410439	
数量	100 ST	

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F288 R	版本
订货号	9200520000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	
类型	LIF 1,5F488 R	版本
订货号	9200530000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410378	
数量	100 ST	
类型	LIF 1,5F638 R	版本
订货号	9200540000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410385	
数量	100 ST	
类型	LIF 2,5F488 R	版本
订货号	9200550000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410392	
数量	100 ST	
类型	LIF 2,5F638 R	版本
订货号	9200560000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410408	
数量	100 ST	
类型	LIF 6F638 R	版本
订货号	9200570000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410415	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,1-0,5/285	版本
订货号	1491620000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301526	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,1-0,5/288	版本
订货号	1491630000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301489	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,5-1,0/288	版本
订货号	1491650000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301519	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,5-1,0/485	版本
订货号	1491660000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301410	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,5-1,0/488	版本
订货号	1491670000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301502	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/0,5-1,0/638	版本
订货号	1491680000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301618	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/05-1,0/285	版本
订货号	1491640000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301557	
数量	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	VFSKHI/1,5-2,5/285	版本
订货号	1491730000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301700	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/1,5-2,5/288	版本
订货号	1491740000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301472	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/1,5-2,5/485	版本
订货号	1491690000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301717	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/1,5-2,5/488	版本
订货号	1491710000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301663	
数量	100 ST	
类型	VFSKHI/1,5-2,5/638	版本
订货号	1491720000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301564	
数量	100 ST	

扁平插套, 带猪尾辫



带铜套的带支管 PVC 绝缘扁平插套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5T638 R	版本
订货号	9200610000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410453	
数量	100 ST	
类型	LIF 2,5T638 R	版本
订货号	9200620000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410460	
数量	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

电缆端头套管，全绝缘



带铜套的 PVC 全绝缘扁平插套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F638 RF	版本
订货号	9200640000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410484	
数量	100 ST	
类型	LIF 2,5F638 RF	版本
订货号	9200650000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410491	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/0,5-1,0/285	版本
订货号	1491860000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301915	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/0,5-1,0/288	版本
订货号	1491870000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301908	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/0,5-1,0/485	版本
订货号	1491880000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301748	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/0,5-1,0/488	版本
订货号	1491890000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301786	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/0,5-1,0/638	版本
订货号	1491910000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4050118301847	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/1,5-2,5/485	版本
订货号	1491920000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301694	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/1,5-2,5/488	版本
订货号	1491930000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301762	
数量	100 ST	
类型	VFSKHV/1,5-2,5/638	版本
订货号	1491940000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4050118301922	
数量	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

压接电缆端头



- 绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA
- 常规设计
 - 未焊接
 - 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

类型	KQI-M10/-1	版本
订货号	1492130000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
数量	100 ST	
类型	KQI-M10/-2,5	版本
订货号	1492340000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
数量	100 ST	
类型	KQI-M12/-2,5	版本
订货号	1492350000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
数量	100 ST	
类型	KQI-M2,5/-1	版本
订货号	1492150000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
数量	100 ST	
类型	KQI-M2/-0,5	版本
订货号	1492090000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
数量	100 ST	
类型	KQI-M2/-1	版本
订货号	1492140000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
数量	100 ST	
类型	KQI-M3,5/-1	版本
订货号	1492180000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
数量	100 ST	
类型	KQI-M3,5/-2,5	版本
订货号	1492270000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
数量	100 ST	
类型	KQI-M3/-0,5	版本
订货号	1492100000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
数量	100 ST	
类型	KQI-M3/-1	版本
订货号	1492170000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
数量	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQI-M3/-2,5	版本
订货号	1492250000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/-0,5	版本
订货号	1492110000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/-1	版本
订货号	1492200000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/-2,5	版本
订货号	1492290000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/S/-1	版本
订货号	1492190000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/S/-2,5	版本
订货号	1492280000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
数量	100 ST	
类型	KQI-M5/-0,5	版本
订货号	1492120000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
数量	100 ST	
类型	KQI-M5/-1	版本
订货号	1492220000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
数量	100 ST	

配件 / 替换零件



- 用于绝缘连接器的压接工具
 电缆接头, 端子针脚, 并联和串联连接器, 插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
 - 误操作时带释放功能
 - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
 - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	ERTE ES HTI 15	版本
订货号	1246370000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4050118034462	
数量	1 ST	