


## ERTE ES PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

### 通用订货数据

版本	6mm <sup>2</sup> , 梯形
订货号	<a href="#">9014480000</a>
类型	ERTE ES PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190877385
数量	1 items

## ERTE ES PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
高度	39 mm	高度 (英寸)	1.5354 inch
宽度	23 mm	宽度 (英寸)	0.9055 inch
净重	33.64 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3		

## 压接工具数据

Crimpart/-profil	梯形		
------------------	----	--	--

## 触点描述

导线最大压接面积, AWG	10	导线最小压接面积, AWG	10
压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		