

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于压接/冲压插针的压接工具

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.2mm ² , 1mm ² , FoderB 夹 |
| 订货号 | 9014840000 |
| 类型 | HTF ZRV |
| GTIN (EAN) | 4008190949969 |
| 数量 | 1 items |

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|------------|
| 宽度 | 200 mm | 宽度 (英寸) | 7.874 inch |
| 净重 | 452.7 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 不受影响 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

PW6 技术数据

| | | | |
|------|---------------------------|----|-------------|
| 物品描述 | 压接工具, 用于ZRV 及 MKF 扁平插针 | 类型 | 机械的, 压模不可拆卸 |
|------|---------------------------|----|-------------|

压接工具数据

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| 管状端头 最大横截面 Crimpart/-profil | 1 mm ² FoderB 夹 | 管状端头 最小横截面 | 0.2 mm ² |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|

触点描述

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 插针类型 | Weidmüller ZRV | 导线最大压接面积, AWG | AWG 17 |
| 导线最小压接面积, AWG | AWG 24 | 压接范围, 最大 | 1 mm ² |
| 最小压接面积 | 0.2 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

