

## HTF ZRV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于压接/冲压插针的压接工具

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。

### 通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.2mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderB 夹
订货号	<a href="#">9014840000</a>
类型	HTF ZRV
GTIN (EAN)	4008 190949969
数量	1 items

**HTF ZRV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**尺寸和重量**

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	452.7 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**PW6 技术数据**

物品描述	压接工具, 用于ZRV 及 MKF 扁平插针	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------------------------	----	-------------

**压接工具数据**

管状端头 最大横截面	1 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	0.2 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	FoderB 夹		

**触点描述**

插针类型	Weidmüller ZRV	导线最大压接面积, AWG	AWG 17
导线最小压接面积, AWG	AWG 24	压接范围, 最大	1 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.2 mm <sup>2</sup>		

**分类**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**HTF ZRV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

