

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



拧紧或拧松电缆接头的扳手工具，尺寸范围11-36 AF。

- 适合于电缆接头紧密排列
- 电缆接头不会变形
- AF范围11-36mm
- 扳手宽度完全可调节
- 棘齿功能：两次拧动之间无需取下工具
- 可信赖的单手操作工具

通用订货数据

版本	Cable gland tool
订货号	9015900000
类型	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
数量	1 items
包装	集装箱

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	190 mm	宽度 (英寸)	7.4803 inch
净重	173.45 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

PW6 技术数据

物品描述	电缆接头工具 SW 11-24
------	-----------------

螺丝刀

大小	11 - 24 mm
----	------------

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

应用举例

