

## HTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于扁型插件和插套，压接端开口或卷口

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

## 通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-Crimp
订货号	<a href="#">9017240000</a>
类型	HTF 63 ZERT
GTIN (EAN)	4032248296194
数量	1 items

## HTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	454.96 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于扁平插针和插套, 连接宽度为6.3 mm	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------------------------------	----	-------------

## 压接工具数据

管状端头 最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	B-Crimp
------------	---------------------	------------------	---------

## 触点描述

插针类型	F- 插头 / - 插套	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	插头宽度	6.3 mm
压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## HTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 配件 / 替换零件



用于扁型插件和插套, 压接端开口或卷口

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

## 通用订货数据

类型 ERTE AN HTF 63

订货号 [1246410000](#)

GTIN (EAN) 4050118034653

数量 1 ST

版本

压接工具, 备用件