

**CTI 6 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

## 通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 双压接, 椭圆形压接
订货号	<a href="#">9017290000</a>
类型	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
数量	1 items

## CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	756 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于带有绝缘保护的连接器, 0.5-6 mm <sup>2</sup>	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

## 压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm <sup>2</sup>	
Crimpart/-profil	双压接, 椭圆形压接	
压接站	压接站编号	1
	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
	最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>
	最小压接面积 AWG	20 AWG
	最大压接面积 AWG	16 AWG
	压接站颜色	红色
	压接站编号	2
	最小压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>
	最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>
	最小压接面积 AWG	16 AWG
	最大压接面积 AWG	14 AWG
	压接站颜色	蓝色
	压接站编号	3
	最小压接面积	4 mm <sup>2</sup>
	最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>
最小压接面积 AWG	12 AWG	
最大压接面积 AWG	10 AWG	
压接站颜色	黄色	

## 触点描述


插针类型	绝缘端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 重要注意事项

产品信息	不适用于实心导体。接触处的绝缘被锥形压紧。
------	-----------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		




**CTI 6 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



- 用于绝缘连接器的压接工具  
 电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
  - 误操作时带释放功能
  - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
  - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	ERTE ES CTI 6	版本
订货号	<a href="#">9007180000</a>	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4008190262136	
数量	1 ST	
类型	ERTE ES CTI 6	版本
订货号	<a href="#">9007180000</a>	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4008190262136	
数量	1 ST	