

HTF 28 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于扁型插件和插套，压接端开口或卷口

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.1mm ² , 1mm ² , B-Crimp
订货号	9017410000
类型	HTF 28 ZERT
GTIN (EAN)	4008190476212
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	528 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于扁平插针和插套, 连接宽度为2.8 mm	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------------------------------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	1 mm ²	Crimpart/-profil	B-Crimp
------------	-------------------	------------------	---------

触点描述

插针类型	F- 插头 / - 插套	导线最大压接面积, AWG	AWG 18
导线最小压接面积, AWG	AWG 28	插头宽度	2.8 mm
压接范围, 最大	1 mm ²	最小压接面积	0.1 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF 28 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



用于扁型插件和插套，压接端开口或卷口

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	ERTE AN HTF 28	版本
订货号	1246430000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4050118034486	
数量	1 ST	