

HTI 15 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

版本	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 双压接
订货号	9017430000
类型	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	453.2 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于预绝缘端头, 0.5 - 2.5 mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	--	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	2.5 mm ²	
Crimpart/-profil	双压接	
压接站	压接站编号	1
	最小压接面积	0.5 mm ²
	最大压接面积	1.5 mm ²
	最小压接面积 AWG	21 AWG
	最大压接面积 AWG	16 AWG
	压接站颜色	红色
	压接站编号	2
	最小压接面积	1.5 mm ²
	最大压接面积	2.5 mm ²
	最小压接面积 AWG	16 AWG
	最大压接面积 AWG	14 AWG
	压接站颜色	蓝色

触点描述

插针类型	绝缘端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	压接范围, 最大	2.5 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

重要注意事项

产品信息	不适用于实心导体。接触处的绝缘被锥形压紧。
------	-----------------------

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		




HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



- 用于绝缘连接器的压接工具
 电缆接头, 端子针脚, 并联和串联连接器, 插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
 - 误操作时带释放功能
 - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
 - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	ERTE ES HTI 15	版本
订货号	1246370000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4050118034462	
数量	1 ST	
类型	ERTE ES HTI 15	版本
订货号	1246370000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4050118034462	
数量	1 ST	