

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 双压接 |
| 订货号 | 9017430000 |
| 类型 | HTI 15 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190865344 |
| 数量 | 1 items |

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|------------|
| 宽度 | 200 mm | 宽度 (英寸) | 7.874 inch |
| 净重 | 453.2 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 不受影响 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

PW6 技术数据

| | | | |
|------|--|----|-------------|
| 物品描述 | 压接工具, 用于预绝缘端头, 0.5 - 2.5 mm ² | 类型 | 机械的, 压模不可拆卸 |
|------|--|----|-------------|

压接工具数据

| | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 管状端头 最大横截面 | 2.5 mm ² | |
| Crimpart/-profil | 双压接 | |
| 压接站 | 压接站编号 | 1 |
| | 最小压接面积 | 0.5 mm ² |
| | 最大压接面积 | 1.5 mm ² |
| | 最小压接面积 AWG | 21 AWG |
| | 最大压接面积 AWG | 16 AWG |
| | 压接站颜色 | 红色 |
| | 压接站编号 | 2 |
| | 最小压接面积 | 1.5 mm ² |
| | 最大压接面积 | 2.5 mm ² |
| | 最小压接面积 AWG | 16 AWG |
| | 最大压接面积 AWG | 14 AWG |
| | 压接站颜色 | 蓝色 |

触点描述

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 插针类型 | 绝缘端头 | 导线最大压接面积, AWG | AWG 14 |
| 导线最小压接面积, AWG | AWG 21 | 压接范围, 最大 | 2.5 mm ² |
| 最小压接面积 | 0.5 mm ² | | |

重要注意事项

| | |
|------|-----------------------|
| 产品信息 | 不适用于实心导体。接触处的绝缘被锥形压紧。 |
|------|-----------------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

图纸




HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



- 用于绝缘连接器的压接工具
 电缆接头, 端子针脚, 并联和串联连接器, 插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
 - 误操作时带释放功能
 - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
 - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | ERTE ES HTI 15 | 版本 |
| 订货号 | 1246370000 | 压接工具, 备用件 |
| GTIN (EAN) | 4050118034462 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | ERTE ES HTI 15 | 版本 |
| 订货号 | 1246370000 | 压接工具, 备用件 |
| GTIN (EAN) | 4050118034462 | |
| 数量 | 1 ST | |