

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	管状端头压接工具, 0.25mm ² , 6mm ² , 梯形夹
订货号	9017900000
类型	PZ 6/5 ZERT
GTIN (EAN)	4032248178537
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	465 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于有/无塑料套的管状端头, 截面积允许范围为 0.25 至 6 mm ²	类型	机械的, 带可拆卸插件的
------	--	----	--------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm ²	Crimpart/-profil	梯形夹
压接外形 5	6 mm ²		

触点描述

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 24	压接范围, 最大	6 mm ²
最小压接面积	0.25 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

图纸



PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	EINSATZPAAR PZ 6/5	版本	
订货号	9011620000	6mm ² , 梯形	
GTIN (EAN)	4008190207939		
数量	1 ST		

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE PZ	版本	
订货号	9202810000	压接工具, 备用件	
GTIN (EAN)	4032248512577		
数量	1 ST		

多袋连装



- 魏德米勒颜色编码
- 多袋连装 (5袋 x 100个)

通用订货数据

类型	H0.25/10 HBL SV	版本	
订货号	9026050000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 浅蓝	
GTIN (EAN)	4008190138288		
数量	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

散包装



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

类型	H0,25/10T GE	版本	
订货号	9021010000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190109103		
数量	500 ST		

多袋连装



- 魏德米勒颜色编码
- 多袋连装 (5袋 x 100个)

通用订货数据

类型	H0,25/10T GE SV	版本	
订货号	9021210000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190045555		
数量	500 ST		

散包装



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

类型	H0,25/10 HBL	版本	
订货号	9025740000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 浅蓝	
GTIN (EAN)	4008190092054		
数量	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H0.25/12 HBL	版本	
订货号	9025760000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝	
GTIN (EAN)	4008190010027		
数量	500 ST		

多袋连装



- 魏德米勒颜色编码
- 多袋连装 (5袋 x 100个)

通用订货数据

类型	H0.25/12 HBL SV	版本	
订货号	9025780000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝	
GTIN (EAN)	4008190053239		
数量	500 ST		

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

类型	H0.25/12T GE	版本	
订货号	9021020000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190184230		
数量	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

多袋连装



- 魏德米勒颜色编码
- 多袋连装 (5袋 x 100个)

通用订货数据

类型	H0,25/12T GE SV	版本	
订货号	9021220000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190153786		
数量	500 ST		

类型	H0,34/10 TK SV	版本	
订货号	9026030000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 青绿色	
GTIN (EAN)	4008190177171		
数量	500 ST		

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

类型	H0,34/12 TK	版本	
订货号	9025770000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 青绿色	
GTIN (EAN)	4008190067960		
数量	500 ST		

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H0.34/12 TK SV	版本	
订货号	9025790000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 青绿色	
GTIN (EAN)	4008190121174		
数量	500 ST		

合装包装供应



- 多袋连装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

类型	H1.5/17,5X SW SV	版本	
订货号	9006590000	管状端头, 标准, 13 mm, 8 mm, 黑色	
GTIN (EAN)	4008190332259		
数量	100 ST		
类型	H1.5/19,5X SW SV	版本	
订货号	9006630000	管状端头, 标准, 15 mm, 10 mm, 黑色	
GTIN (EAN)	4008190332266		
数量	100 ST		

塑料袋散装供应



- 多袋连装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

类型	H1.5/24 XS SW	版本	
订货号	9202870000	管状端头, 标准, 18 mm, 14.5 mm, 黑色	
GTIN (EAN)	4032248517947		
数量	100 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

合装包装袋供应



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

类型	H2,5/17,5X BL SV	版本
订货号	9006670000	管状端头, 标准, 14 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190332273	
数量	100 ST	
类型	H2,5/21,5X BL SV	版本
订货号	9006710000	管状端头, 标准, 17 mm, 12 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190332280	
数量	100 ST	

塑料袋散装供应



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

类型	H2,5/24 XS BL	版本
订货号	9202880000	管状端头, 标准, 18 mm, 14.5 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4032248517954	
数量	100 ST	

合装包装袋供应



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
 - 105°C 耐热 用于规格为 1.5 至 16 mm² 的导线 (AWG 16-6)
- 镀锡铜
规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H4.0/19.5X GR SV	版本
订货号	9006750000	管状端头, 标准, 14 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190332297	
数量	100 ST	
类型	H6.0/23X GE SV	版本
订货号	9006790000	管状端头, 标准, 17 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190332303	
数量	100 ST	

散包装




- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

类型	H0.34/10 TK	版本
订货号	9025750000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 青绿色
GTIN (EAN)	4008190105365	
数量	500 ST	

滚轮上的连锁管状端头



- 成卷包装管状端头 (5000个)
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

类型	H0.34/12 TK BD GSP	版本
订货号	9004390000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 青绿色
GTIN (EAN)	4008190881016	
数量	5000 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/12 OR SV	版本
订货号	9028260000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190902025	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14 OR SV	版本
订货号	9026060000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190122201	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14D W SV	版本
订货号	9019400000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190066024	
数量	500 ST	
类型	H0,5/16 OR SV	版本
订货号	9028270000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190902049	
数量	500 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/12 OR	版本
订货号	0409500000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190090456	
数量	500 ST	
类型	H0,5/12D W	版本
订货号	9019000000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190085728	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H0,5/14 OR	版本
订货号	0690700000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190015770	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14D W	版本
订货号	9019010000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
类型	H0,5/16 OR	版本
订货号	9025870000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190025045	
数量	500 ST	
类型	H0,5/16D W	版本
订货号	9019020000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190047108	
数量	500 ST	
类型	H0,5/18 OR	版本
订货号	1076980000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248834631	
数量	500 ST	
类型	H0,5/18D W	版本
订货号	1076990000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248834624	
数量	500 ST	

成卷包装管状端头



- 成卷包装管状端头 (5000个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/14 OR BD GSP	版本
订货号	9005810000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190275877	
数量	5000 ST	
类型	H0,5/14D W BD GSP	版本
订货号	9005860000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190275921	
数量	5000 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

成条包装管状端头



- 成条包装管状端头 (50个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/14 OR BD	版本
订货号	9004270000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190091774	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14D W BD	版本
订货号	9004280000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190162627	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14T W BD	版本
订货号	9021930000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190262402	
数量	500 ST	

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H0,75/12 W SV	版本
订货号	9028280000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190902216	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14 W SV	版本
订货号	9026070000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190187163	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14D GR SV	版本
订货号	9019410000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190164096	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H0,75/14T HBL SV	版本
订货号	9021230000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190153106	
数量	500 ST	
类型	H0,75/16 W SV	版本
订货号	9028290000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190902056	
数量	500 ST	
类型	H0,75/18 W SV	版本
订货号	9028300000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190902063	
数量	500 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H0,75/12 W	版本
订货号	0409600000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190079826	
数量	500 ST	
类型	H0,75/12D GR	版本
订货号	9019030000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190127787	
数量	500 ST	
类型	H0,75/12T HBL	版本
订货号	9021030000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190152901	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14 W	版本
订货号	0462900000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190033248	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14D GR	版本
订货号	9019040000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190099077	
数量	500 ST	
类型	H0,75/16 W	版本
订货号	9025860000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190141967	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H0,75/16D GR	版本
订货号	9019050000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190033002	
数量	500 ST	
类型	H0,75/16T HBL	版本
订货号	9021050000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190096175	
数量	500 ST	
类型	H0,75/18 W	版本
订货号	9025910000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190063702	
数量	500 ST	
类型	H0,75/18D GR	版本
订货号	9019060000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190049560	
数量	500 ST	
类型	H0,75/18T HBL	版本
订货号	9021060000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190071158	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14T HBL	版本
订货号	9021040000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190083168	
数量	500 ST	

成卷包装管状端头



- 成卷包装管状端头 (5000个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H0,75/14 W BD GSP	版本
订货号	9005820000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190275884	
数量	5000 ST	
类型	H0,75/14D GR BD GSP	版本
订货号	9005870000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190275938	
数量	5000 ST	
类型	H0,75/14T BL BD GSP	版本
订货号	9005900000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190275969	
数量	5000 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

成条包装管状端头



- 成条包装管状端头 (50个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H0,75/14 W BD	版本
订货号	9004290000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190006778	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14D GR BD	版本
订货号	9004300000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190154837	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14T HBL BD	版本
订货号	9004310000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190179298	
数量	500 ST	

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H1,0/12 GE SV	版本
订货号	9028310000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190902070	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14 GE SV	版本
订货号	9026080000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190026158	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14D R SV	版本
订货号	9019420000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190189099	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H1,0/16 GE SV	版本
订货号	9028320000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190902087	
数量	500 ST	
类型	H1,0/18 GE SV	版本
订货号	9028340000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190902100	
数量	500 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H1,0/12 GE	版本
订货号	0409700000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190152222	
数量	500 ST	
类型	H1,0/12D R	版本
订货号	9019070000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190029074	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14 GE	版本
订货号	0463000000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190024697	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14D R	版本
订货号	9019080000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
类型	H1,0/16 GE	版本
订货号	9025950000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190037291	
数量	500 ST	
类型	H1,0/16D R	版本
订货号	9019100000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190159986	
数量	500 ST	
类型	H1,0/18 GE	版本
订货号	9025930000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190101497	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H1,0/18D R	版本
订货号	9019110000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190174828	
数量	500 ST	

成卷包装管状端头



- 成卷包装管状端头 (5000个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H1,0/14 GE BD GSP	版本
订货号	9005830000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190275891	
数量	5000 ST	
类型	H1,0/14D R BD GSP	版本
订货号	9005880000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190275945	
数量	5000 ST	

成条包装管状端头



- 成条包装管状端头 (50个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H1,0/14 GE BD	版本
订货号	9004320000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190167523	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14D R BD	版本
订货号	9004330000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190047498	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14T R BD	版本
订货号	9021950000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190262747	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H1,5/14 R SV	版本
订货号	9026090000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190137168	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14D SW SV	版本
订货号	9019430000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190107420	
数量	500 ST	
类型	H1,5/16 R SV	版本
订货号	9028350000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190902117	
数量	500 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H1,5/14 R	版本
订货号	0463100000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190065089	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14D SW	版本
订货号	9019120000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190153793	
数量	500 ST	
类型	H1,5/16 R	版本
订货号	0635100000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190141745	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

类型	H1,5/16D SW	版本
订货号	9019130000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190023331	
数量	500 ST	
类型	H1,5/18D SW	版本
订货号	9019140000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190046026	
数量	500 ST	
类型	H1,5/24 R	版本
订货号	0565600000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190187071	
数量	500 ST	
类型	H1,5/24D SW	版本
订货号	9019150000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190151676	
数量	500 ST	

成卷包装管状端头



- 成卷包装管状端头 (5000个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H1,5/14 R BD GSP	版本
订货号	9005840000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190275907	
数量	5000 ST	
类型	H1,5/14D SW BD GSP	版本
订货号	9005890000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190275952	
数量	5000 ST	
类型	H1,5/14S GN BD GSP	版本
订货号	9028370000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4032248318537	
数量	5000 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

成条包装管状端头



- 成条包装管状端头 (50个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H1,5/14 R BD	版本
订货号	9004340000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190080723	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14D SW BD	版本
订货号	9004350000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190005474	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14T SW BD	版本
订货号	9021960000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190262389	
数量	500 ST	

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H2,5/14S BL SV	版本
订货号	9046230000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4032248298631	
数量	500 ST	
类型	H2,5/15 BL SV	版本
订货号	9026100000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190141141	
数量	500 ST	
类型	H2,5/15T GR SV	版本
订货号	9021240000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190115302	
数量	500 ST	

散包装




- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H2,5/15D BL	版本
订货号	9019160000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	
类型	H2,5/15T GR	版本
订货号	9021070000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190128944	
数量	500 ST	
类型	H2,5/19D BL	版本
订货号	9019170000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190178024	
数量	500 ST	
类型	H2,5/19T GR	版本
订货号	9021080000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190149345	
数量	500 ST	
类型	H2,5/25D BL	版本
订货号	9019180000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190101145	
数量	500 ST	
类型	H2,5/25T GR	版本
订货号	9021090000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190060916	
数量	500 ST	

成卷包装管状端头



- 成卷包装管状端头 (5000个)
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H2,5/14D BL BD GSP	版本
订货号	9005850000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190275914	
数量	3000 ST	
类型	H2,5/14T GR BD GSP	版本
订货号	9005910000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190275976	
数量	3000 ST	

成条包装管状端头



- 成条包装管状端头 (50个)
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H2,5/14D BL BD	版本
订货号	9004360000	管状端头, 标准, 12 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190083397	
数量	500 ST	
类型	H2,5/14T GR BD	版本
订货号	9004370000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190052508	
数量	500 ST	

多袋连装



- 多袋连装
- 魏德米勒颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H4,0/18 GR SV	版本
订货号	9026010000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190117382	
数量	250 ST	
类型	H4,0/18T OR SV	版本
订货号	9021250000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190159313	
数量	250 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

散包装



- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H4,0/18D GR	版本
订货号	9019190000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	
类型	H4,0/18T OR	版本
订货号	9021100000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190061708	
数量	500 ST	
类型	H4,0/20D GR	版本
订货号	9019200000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190126575	
数量	500 ST	
类型	H4,0/20T OR	版本
订货号	9021110000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190035754	
数量	500 ST	
类型	H4,0/26D GR	版本
订货号	9019210000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190002336	
数量	100 ST	
类型	H4,0/26T OR	版本
订货号	9021120000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190092825	
数量	100 ST	

导线额定截面积 6.0 mm²



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

类型	H6,0/20T GN	版本
订货号	9021130000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190111731	
数量	100 ST	
类型	H6,0/20 SW	版本
订货号	0533500000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	
类型	H6,0/20D GE	版本
订货号	9019220000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	
类型	H6,0/26 SW	版本
订货号	0565700000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190026837	
数量	100 ST	
类型	H6,0/26D GE	版本
订货号	9019230000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190072117	
数量	100 ST	
类型	H6,0/26T GN	版本
订货号	9021140000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190022501	
数量	100 ST	

多袋包装



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
 - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm² 的导线 (AWG 20-7)
 材料：镀锡电解铜
 规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

类型	H0,75/14S W SV	版本
订货号	9025700000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190144104	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14S GE SV	版本
订货号	9025710000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190031442	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14S R SV	版本
订货号	9025720000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190072681	
数量	500 ST	

塑料袋散装供应



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/16S OR	版本
订货号	9202900000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248519026	
数量	500 ST	
类型	H4,0/20DS GR	版本
订货号	9203630000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4032248565078	
数量	500 ST	
类型	H0,34/11 S TK	版本
订货号	9204090000	管状端头, 标准, 6 mm, 6 mm, 青绿色
GTIN (EAN)	4032248593026	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14S OR	版本
订货号	9004560000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190286132	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14S W	版本
订货号	9004590000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190862060	
数量	500 ST	
类型	H0,5/16 DS W	版本
订货号	9202910000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248519019	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14DS GR	版本
订货号	9028580000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4032248159475	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14S W	版本
订货号	9025960000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190009878	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14TS HBL	版本
订货号	9018550000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190207991	
数量	500 ST	
类型	H0,75/15S W	版本
订货号	9204240000	管状端头, 标准, 10 mm, 9 mm, 浅蓝, 白色
GTIN (EAN)	4032248621545	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H1,0/14S GE	版本
订货号	9025970000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190063733	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14S R	版本
订货号	9018560000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190207984	
数量	500 ST	
类型	H1,5/12S R	版本
订货号	9025690000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190059439	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14S R	版本
订货号	9025980000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190080730	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14DS SW	版本
订货号	9025240000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190085599	
数量	500 ST	
类型	H2,5/12DS BL	版本
订货号	9028490000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4032248049028	
数量	500 ST	
类型	H2,5/12TS GR	版本
订货号	9036200000	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4032248067992	
数量	500 ST	
类型	H2,5/14DS BL	版本
订货号	1333100000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190160364	
数量	500 ST	
类型	H2,5/14TS GR	版本
订货号	9426770000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4032248160693	
数量	500 ST	
类型	H2,5/16 TS GR	版本
订货号	9036210000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4032248068005	
数量	500 ST	
类型	H2,5/16DS BL	版本
订货号	9036220000	管状端头, 标准, 13 mm, 10 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4032248068012	
数量	500 ST	
类型	H4,0/14DS GR	版本
订货号	9028520000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4032248049035	
数量	500 ST	
类型	H4,0/15TS OR	版本
订货号	9036230000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248068029	
数量	500 ST	

导线额定截面积 0.25 mm² - 6.0 mm²



适用于 0.25 - 6.0 mm² (AWG 24 - 10) 的导线 材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1 部分
• 散包装

通用订货数据

类型	H0,25/5	版本
订货号	9018910000	管状端头, 标准, 5 mm, 5 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190068134	
数量	1000 ST	
类型	H0,5/10	版本
订货号	9004050000	管状端头, 标准, 10 mm, 10 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190153052	
数量	1000 ST	
类型	H0,5/6	版本
订货号	0282600000	管状端头, 标准, 6 mm, 6 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190184025	
数量	1000 ST	
类型	H0,75/10	版本
订货号	0542500000	管状端头, 标准, 10 mm, 10 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190037482	
数量	1000 ST	
类型	H0,75/6	版本
订货号	0282700000	管状端头, 标准, 6 mm, 6 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190019013	
数量	1000 ST	
类型	H1,0/10	版本
订货号	0282800000	管状端头, 标准, 10 mm, 10 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190006662	
数量	1000 ST	
类型	H1,0/6	版本
订货号	0372600000	管状端头, 标准, 6 mm, 6 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190180263	
数量	1000 ST	
类型	H1,5/10	版本
订货号	0186500000	管状端头, 标准, 10 mm, 10 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190039592	
数量	1000 ST	
类型	H1,5/12	版本
订货号	9004060000	管状端头, 标准, 12 mm, 12 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190147938	
数量	1000 ST	
类型	H1,5/18	版本
订货号	9004070000	管状端头, 标准, 18 mm, 18 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190105761	
数量	1000 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H1,5/7	版本
订货号	0372700000	管状端头, 标准, 7 mm, 7 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190064525	
数量	1000 ST	
类型	H2,5/10	版本
订货号	9004080000	管状端头, 标准, 10 mm, 10 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190145446	
数量	1000 ST	
类型	H2,5/12	版本
订货号	0186100000	管状端头, 标准, 12 mm, 12 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190172954	
数量	1000 ST	
类型	H2,5/18	版本
订货号	9004090000	管状端头, 标准, 18 mm, 18 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190147921	
数量	1000 ST	
类型	H2,5/7	版本
订货号	0373000000	管状端头, 标准, 7 mm, 7 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190173463	
数量	1000 ST	
类型	H4,0/12	版本
订货号	0244100000	管状端头, 标准, 12 mm, 12 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190179830	
数量	1000 ST	
类型	H4,0/15	版本
订货号	9004100000	管状端头, 标准, 15 mm, 15 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190119003	
数量	500 ST	
类型	H4,0/18	版本
订货号	9004110000	管状端头, 标准, 18 mm, 18 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190148348	
数量	500 ST	
类型	H4,0/9	版本
订货号	0373100000	管状端头, 标准, 9 mm, 9 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190164669	
数量	500 ST	
类型	H6,0/10	版本
订货号	9004120000	管状端头, 标准, 10 mm, 10 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190104795	
数量	500 ST	
类型	H6,0/12	版本
订货号	0191900000	管状端头, 标准, 12 mm, 12 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190026851	
数量	500 ST	
类型	H6,0/15	版本
订货号	0124700000	管状端头, 标准, 15 mm, 15 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190003807	
数量	500 ST	
类型	H6,0/18	版本
订货号	9004130000	管状端头, 标准, 18 mm, 18 mm, 不
GTIN (EAN)	4008190143626	
数量	500 ST	

带塑料套的管状端头系列



盒装，带塑料套的管状端头：
 • 魏德米勒颜色编码
 • DIN-颜色编码

通用订货数据

类型	H-BOX 0,14-0,75QMM	版本
订货号	9025410000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
数量	1 ST	
类型	H-BOX 0,5-2,5QMM	版本
订货号	9025900000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
数量	1 ST	
类型	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	版本
订货号	9025430000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
数量	1 ST	
类型	H-BOX 4,0-16,0QMM	版本
订货号	9025920000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
数量	1 ST	
类型	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	版本
订货号	9025400000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
数量	1 ST	

双线管状端头系列



盒装，带塑料圈的双线管状端头：
 • 魏德米勒标准颜色

通用订货数据

类型	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	版本
订货号	9025390000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
数量	1 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/14 ZH OR SV	版本
订货号	9004440000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190198473	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14D ZH W SV	版本
订货号	9004780000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190188481	
数量	500 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/14 ZH OR	版本
订货号	9037200000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190492397	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14D ZH W	版本
订货号	9037380000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190492861	
数量	500 ST	
类型	H0,5/16 ZH OR	版本
订货号	9037210000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190492687	
数量	500 ST	
类型	H0,5/16D ZH W	版本
订货号	9037390000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190492878	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H0,5/18 ZH OR	版本
订货号	9037220000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190492694	
数量	500 ST	
类型	H0,5/18D ZH W	版本
订货号	9037400000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190492892	
数量	500 ST	

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H0,75/14 ZH W SV	版本
订货号	9018510000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190019914	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14D ZH GR SV	版本
订货号	9018520000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190097998	
数量	500 ST	
类型	H0,75/15T ZH BL SV	版本
订货号	9018570000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190272630	
数量	500 ST	
类型	H0,75/16 ZH W SV	版本
订货号	9004900000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190482671	
数量	500 ST	
类型	H0,75/16D ZH GR SV	版本
订货号	9004770000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190038816	
数量	500 ST	
类型	H0,75/16T ZH HBL SV	版本
订货号	9005140000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190482725	
数量	500 ST	

散包装



适用导线规格: 2No. 0.75mm² (2No. AWG 18)

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H0,75/14 ZH W	版本
订货号	9037230000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190853976	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14D ZH GR	版本
订货号	9037410000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190492984	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14T ZH HBL	版本
订货号	9037610000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190493233	
数量	500 ST	
类型	H0,75/16 ZH W	版本
订货号	9037240000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190492717	
数量	500 ST	
类型	H0,75/16D ZH GR	版本
订货号	9037420000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190492991	
数量	500 ST	
类型	H0,75/16T ZH HBL	版本
订货号	9037620000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190493264	
数量	500 ST	

塑料袋散装供应



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
 - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm² 的导线 (AWG 20-7)
材料: 镀锡电解铜
规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H0,75/19DS ZH GR	版本
订货号	9202830000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4032248515776	
数量	500 ST	
类型	H0,75/19S ZH W	版本
订货号	9202820000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248515769	
数量	500 ST	
类型	H0,75/19TS ZH HBL	版本
订货号	9202840000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4032248515783	
数量	500 ST	

散包装



适用导线规格: 2No. 0.75mm² (2No. AWG 18)

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H0,75/24 ZH W	版本
订货号	9037250000	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190492724	
数量	500 ST	
类型	H0,75/24D ZH GR	版本
订货号	9037430000	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190493004	
数量	500 ST	
类型	H0,75/24T ZH HBL	版本
订货号	9037630000	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190493271	
数量	500 ST	

多袋连装



- 分包包装 (5 x 100 件)
- 魏德米勒色号
- DIN-色号

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H1,0/15 ZH GE SV	版本
订货号	9018530000	管状端头, 双线管状端头, 12 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190066925	
数量	500 ST	
类型	H1,0/15D ZH R SV	版本
订货号	9018540000	管状端头, 双线管状端头, 12 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190188832	
数量	500 ST	

多袋包装



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
- 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm² 的导线 (AWG 20-7)
- 材料：镀锡电解铜
- 规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

类型	H1,0/15S ZH GE SV	版本
订货号	9018650000	管状端头, 双线管状端头, 12 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248011407	
数量	500 ST	

多袋连装



- 分包包装 (5 x 100 件)
- 魏德米勒色号
- DIN-色号

通用订货数据

类型	H1,0/19 ZH GE SV	版本
订货号	9004910000	管状端头, 双线管状端头, 16 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190482688	
数量	500 ST	
类型	H1,0/19D ZH R SV	版本
订货号	9004760000	管状端头, 双线管状端头, 16 mm, 12 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190160951	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

散包装



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H1,0/15 ZH GE	版本	
订货号	9037260000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190492731		
数量	500 ST		
类型	H1,0/15D ZH R	版本	
订货号	9037440000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 红色	
GTIN (EAN)	4008190493011		
数量	500 ST		

塑料袋散装供应



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
- 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm² 的导线 (AWG 20-7)
- 材料：镀锡电解铜
- 规格公差符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

类型	H1,0/15S ZH GE	版本	
订货号	9018690000	管状端头, 双线管状端头, 12 mm, 8 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4032248017720		
数量	500 ST		

散包装



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H1,0/19 ZH GE	版本
订货号	9037270000	管状端头, 双线管状端头, 16 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190492748	
数量	500 ST	
类型	H1,0/19D ZH R	版本
订货号	9037450000	管状端头, 双线管状端头, 16 mm, 12 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190493028	
数量	500 ST	

塑料袋散装供应



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
- 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm² 的导线 (AWG 20-7)
- 材料：镀锡电解铜
- 规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

类型	H1,0/22DS R ZH	版本
订货号	9036330000	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 14 mm, 红色
GTIN (EAN)	4032248338566	
数量	500 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H1,0/25 ZH GE	版本
订货号	9037280000	管状端头, 双线管状端头, 22 mm, 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190492755	
数量	500 ST	
类型	H1,0/25D ZH R	版本
订货号	9037460000	管状端头, 双线管状端头, 22 mm, 18 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190493035	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

多袋连装



- 分包包装 (5 x 100 件)
- 魏德米勒色号
- DIN-色号

通用订货数据

类型	H1,5/16 ZH R SV	版本
订货号	9004410000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190009397	
数量	500 ST	
类型	H1,5/16D ZH SW SV	版本
订货号	9004420000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190167455	
数量	500 ST	
类型	H1,5/20 ZH R SV	版本
订货号	9004920000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190482695	
数量	500 ST	
类型	H1,5/20D SW ZH SV	版本
订货号	9004750000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190055431	
数量	500 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H1,5/16 ZH R	版本
订货号	9037290000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190492762	
数量	500 ST	
类型	H1,5/16D ZH SW	版本
订货号	9037470000	管状端头, 双线管状端头, 11 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190493042	
数量	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H1,5/20 ZH R	版本
订货号	9037300000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190492779	
数量	500 ST	
类型	H1,5/20D ZH SW	版本
订货号	9037480000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190493059	
数量	500 ST	
类型	H1,5/26 ZH R	版本
订货号	9037310000	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190492786	
数量	100 ST	
类型	H1,5/26D ZH SW	版本
订货号	9037490000	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190493066	
数量	100 ST	

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H2,5/19D ZH BL SV	版本
订货号	9004430000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190099367	
数量	250 ST	
类型	H2,5/19T ZH GR SV	版本
订货号	9018580000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190272647	
数量	250 ST	
类型	H2,5/21 ZH GR SV	版本
订货号	9005150000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190482732	
数量	250 ST	
类型	H2,5/21D ZH BL SV	版本
订货号	9004740000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190031923	
数量	250 ST	

散包装



- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H2,5/19D ZH BL	版本
订货号	9037500000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190493073	
数量	500 ST	
类型	H2,5/19T ZH GR	版本
订货号	9037640000	管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190493325	
数量	500 ST	
类型	H2,5/21D ZH BL	版本
订货号	9037510000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190493080	
数量	100 ST	
类型	H2,5/21T ZH GR	版本
订货号	9037650000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190493356	
数量	100 ST	
类型	H2,5/27D ZH BL	版本
订货号	9037520000	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190493097	
数量	100 ST	
类型	H2,5/27T ZH GR	版本
订货号	9037660000	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190493387	
数量	100 ST	

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H4,0/22T ZH OR SV	版本
订货号	9018590000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190272654	
数量	100 ST	
类型	H4,0/22D ZH GR SV	版本
订货号	9004730000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190161811	
数量	100 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H4,0/22D ZH GR	版本
订货号	9037530000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190493103	
数量	100 ST	
类型	H4,0/22T ZH OR	版本
订货号	9037670000	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190493431	
数量	100 ST	
类型	H4,0/28D ZH GR	版本
订货号	9037540000	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190493110	
数量	100 ST	
类型	H4,0/28T ZH OR	版本
订货号	9037680000	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190493479	
数量	100 ST	

多袋连装



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H6,0/23 ZH SW SV	版本
订货号	9004930000	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190482701	
数量	100 ST	
类型	H6,0/23D ZH GE SV	版本
订货号	9004720000	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190962210	
数量	100 ST	
类型	H6,0/23T ZH GN SV	版本
订货号	9005160000	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190482749	
数量	100 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H6,0/23 ZH SW	版本
订货号	9037320000	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190492793	
数量	100 ST	
类型	H6,0/23D ZH GE	版本
订货号	9037550000	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190493127	
数量	100 ST	
类型	H6,0/23T ZH GN	版本
订货号	9037690000	管状端头, 双线管状端头, 20 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190493486	
数量	100 ST	
类型	H6,0/29 ZH SW	版本
订货号	9037330000	管状端头, 双线管状端头, 24 mm, 18 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190492809	
数量	100 ST	
类型	H6,0/29D ZH GE	版本
订货号	9037560000	管状端头, 双线管状端头, 24 mm, 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190493134	
数量	100 ST	
类型	H6,0/29T ZH GN	版本
订货号	9037700000	管状端头, 双线管状端头, 24 mm, 18 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190493509	
数量	100 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	EINSATZPAAR PZ 6/5	版本	
订货号	9011620000	6mm ² , 梯形	
GTIN (EAN)	4008190207939		
数量	1 ST		

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE PZ	版本	
订货号	9202810000	压接工具, 备用件	
GTIN (EAN)	4032248512577		
数量	1 ST		