

CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**用于车削式插针**

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm ² , 4mm ² , W-夹
订货号	9018490000
类型	CTX CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4008190884598
数量	1 items

CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	679.78 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于HD- HE- 和 ConCept M10/M5接头 0.14-4mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	4 mm ²	Crimpart/-profil	W-夹
压接外形 5	4 mm ²		

触点描述

插针类型	车削式插针	导线最大压接面积, AWG	AWG 12
导线最小压接面积, AWG	AWG 26	压接范围, 最大	4 mm ²
最小压接面积	0.14 mm ²		

分类


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件




用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	ERTE ES CTX CM 1.6/2.5	版本
订货号	9054880000	
GTIN (EAN)	4032248145133	
数量	1 ST	
类型	ERTE LC CTX CM 1.6/2.5	版本
订货号	1246770000	
GTIN (EAN)	4050118034974	
数量	1 ST	

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE CTO	版本
订货号	1121010000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	