


H1,0/15D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 分包包装 (5 x 100 件)
- 魏德米勒色号
- DIN-色号

通用订货数据

| | |
|------------|-------------------------------|
| 版本 | 管状端头, 双线管状端头, 12 mm, 8 mm, 红色 |
| 订货号 | 9018540000 |
| 类型 | H1,0/15D ZH R SV |
| GTIN (EAN) | 4008 190188832 |
| 数量 | 500 items |
| 包装 | 分包包装 |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.15 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

| | | | |
|------|------------|----|--------|
| 物品描述 | 双线管状端头, 红色 | 类型 | 双线管状端头 |
|------|------------|----|--------|

管状端头

| | | | |
|--------------|--------|-------------|-------------------|
| 插针镀层直径 (D1) | 2.2 mm | 插针镀层长度 (L2) | 8 mm |
| 环宽 (B) | 3.2 mm | 环高 (A) | 5.8 mm |
| 塑料套厚度 (S2) | 0.3 mm | L1 (mm) | 15.00 mm |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 17 | 金属管厚度 (S1) | 0.15 mm |
| 剥线长度 | 12 mm | 导线压接面积 | 1 mm ² |
| 颜色编码 | DIN | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

图纸

