



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
  - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm<sup>2</sup> 的导线 (AWG 20-7)  
材料：镀锡电解铜  
规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

### 通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
订货号	<a href="#">9018560000</a>
类型	H1,0/14S R
GTIN (EAN)	4008 190207984
数量	500 items
包装	散装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

## 尺寸和重量

净重

0.1 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述

带塑料套的管状端头, 特殊尺寸, 红色

类型

标准

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)

1.4 mm

插针镀层长度 (L2)

8 mm

环直径(D2)

3.5 mm

塑料套厚度 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

14.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 17

金属管厚度(S1)

0.15 mm

剥线长度

10 mm

导线压接面积

1 mm<sup>2</sup>

颜色编码

Weidmueller

## 分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

