


**H10,0/24S ZH EB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
  - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm<sup>2</sup> 的导线 (AWG 20-7)  
 材料：镀锡电解铜  
 规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

**通用订货数据**

版本	管状端头, 双线管状端头, 17 mm, 12 mm, 象牙色
订货号	<a href="#">9018860000</a>
类型	H10,0/24S ZH EB
GTIN (EAN)	4032248105816
数量	100 items
包装	散装

**H10,0/24S ZH EB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

净重 0.82 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PW6 技术数据**

物品描述	双线管状端头, 象牙色	类型	双线管状端头
------	-------------	----	--------

**管状端头**

插针镀层直径 (D1)	6.5 mm	插针镀层长度 (L2)	12 mm
环宽 (B)	7.6 mm	环高 (A)	13.4 mm
塑料套厚度 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	24.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 8	金属管厚度 (S1)	0.2 mm
剥线长度	17 mm	导线压接面积	10 mm <sup>2</sup>
颜色编码	Weidmueller		

**分类**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

