


H10,0/30DS ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
 - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm² 的导线 (AWG 20-7)
 材料：镀锡电解铜
 规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 23 mm, 18 mm, 红色
订货号	9018890000
类型	H10,0/30DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105847
数量	100 items
包装	散装

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.91 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述 双线管状端头, 红色 类型 双线管状端头

管状端头

插针镀层直径 (D1)	6.5 mm	插针镀层长度 (L2)	18 mm
环宽(B)	7.6 mm	环高 (A)	13.4 mm
塑料套厚度 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	30.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 8	金属管厚度(S1)	0.2 mm
剥线长度	23 mm	导线压接面积	10 mm ²
颜色编码	DIN		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

