


H0,75/16D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
订货号	9019050000
类型	H0,75/16D GR
GTIN (EAN)	4008 190033002
数量	500 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E499744

尺寸和重量

净重	0.09 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头, 灰色	类型	标准
------	---------------	----	----

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.2 mm	插针镀层长度 (L2)	10 mm
环直径(D2)	2.8 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	16.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 18
金属管厚度(S1)	0.15 mm	军事标识	T 20A 006 A
剥线长度	12 mm	导线压接面积	0.75 mm ²
颜色编码	DIN		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

